


SL-561 Größe: 2/3AA

- › Erweiterter Temperaturbereich
- › iXtra – dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit


Technische Daten

(Typische Werte nach 1 Jahr Lagerung bei 25 °C)


System	Lithium-Thionylchlorid
Nennspannung	3,6 V
Nennkapazität	1,1 Ah
Nennstrom	1 mA
max. Dauerentladestrom	75 mA
Pulsstromfähigkeit	150 mA
Anodenoberfläche	9 cm ²
Lithiummenge	0,5 g
Gewicht	12,5 g
Rauminhalt	5,2 cm ³
Temperaturbereich	-55 °C ... +130 °C




SL-561/S




SL-561/T




SL-561/P




SL-561/PR




SL-561/PT



Verfügbare Kapazitäten



Betriebsspannung



Verfügbare Anschlussarten

SL-561/S	Standard	Sach-Nr.
SL-561/T	Anschlussfahnen	11 1 05611 00
SL-561/P	Anschlussdrähte	11 1 05613 00
SL-561/PR	Radiale Pins	11 1 05616 00
SL-561/PT	Verpolsichere Pins	11 1 05618 00

WARNING:
Fire, explosion, and severe burn hazard. Do not recharge, disassemble, heat above 150 °C, incinerate, or expose contents to water.

Angaben sind beschreibender Art. Werte sind auch von den tatsächlichen Einsatzbedingungen abhängig und nicht als Zusicherung von Eigenschaften zu verstehen. Änderungen vorbehalten.