

EC1415-000 ✓ AKTIV




## Z-Type Marker

Interne TE-Nummer EC1415-000

Pre-Printed Markers, Push-On, White, Straight Cut, 9 Printed Marking, Width 6 mm [.236 in], Black, PVC, Z-Type Marker

[Auf TE.com ansehen>](#)

Kennzeichnung und Etikettierung > Vorgedruckte Markierer > Z-TYPE-AUFSCHIEBMARKIERER



Markierungsstil: **Push-On**

Kompatibler Kabeldurchmesserbereich: **5.5 – 8.9 mm [ .22 – .35 in ]**

Primäre Produktfarbe: **Weiß**

Markiererschnitt: **Gerade**

Bedruckte Beschriftung: **9**

[Alle Z-TYPE-AUFSCHIEBMARKIERER \(2227\)](#)

## Eigenschaften

### Sonstige Eigenschaften

Markierungsstil	Push-On
Primäre Produktfarbe	Weiß
Primärproduktmaterial	PVC

### Abmessungen

Kompatibler Kabeldurchmesserbereich	5.5 – 8.9 mm [.22 – .35 in]
Breite des Produkts	6 mm [.236 in]

### Drucker-/Etikettenmerkmale

Markiererschnitt	Gerade
Bedruckte Beschriftung	9

### Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode	Kasten
Verpackungsmenge	500

### Weitere



Farbe der gedruckten Beschriftung	Schwarz
-----------------------------------	---------

### Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022 (224) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2022 (224) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br oder Cl > 900 ppm.
Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

#### Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### Kompatible Teile



TE Teilnr.: CAT-T3437-Z1  
Z-TYPE-AUFSCHIEBMARKIERER



TE Teilnr.: EC0135-000  
05803900

Auch serienmäßig | **Z-Type Marker**



Vorgedruckte Markierer(2211)

## Dokumente

### Produktzeichnungen

[06221909](#)

Englisch

### CAD-Dateien

[3D PDF](#)

3D

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_EC1415-000\\_8.2d\\_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_EC1415-000\\_8.3d\\_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_EC1415-000\\_8.3d\\_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

### Datenblätter/ Katalogseiten

[Z-TYPE Marker Technical datasheet](#)

Englisch

### Produktspezifikationen

[RW-2535 Specification for Pre-Printed Markers](#)

Englisch