

Bisley

Sofa

Vivo

2-Sitzer, schallabsorbierend durch hohe Seiten- und Rückwand, Bezug aus Stoff (100% Schurwolle) in anthrazit, Höhe x Breite x Tiefe 1330 x 1570 x 760 mm

Artikelnummer: 223187



BISLEY

5
YEARS
WARRANTY



Bisley Sofa Vivo

schallabsorbierend

Sofa






- 2-Sitzer
- schallabsorbierend durch hohe Seiten- und Rückwand
- Sitz und Rücken gepolstert
- Bezug aus Stoff (100% Schurwolle) in anthrazit
- Höhe x Breite x Tiefe 1330 x 1570 x 760 mm
- Sitz Höhe 440 mm
- mit Armlehnen
- rutschfeste Standfüße
- Sitzrahmen aus Holz
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Sitzmöbel	Höhe	1330 mm
Sitzmöbeltyp	Sofa	Breite	1570 mm
Sitzplätze	2 Stück	Tiefe	760 mm
Sessel / Sofa Funktion	schallabsorbierend durch hohe Seiten- und Rückwand	Unterbau	rutschfeste Standfüße
Polsterung	Sitz und Rücken	Material Sitzrahmen	Holz

Material Bezug	Stoff (100% Schurwolle)	Armlehnen	ja
Farbe	anthrazit	Anlieferung	zerlegt
Strapazierfähigkeit	50000 Scheuertouren	Garantie	5 Jahre
Sitzhöhe	440 mm	Gewicht	52 kg

Dazu passt auch ...

147344		Kundenstopper, Höhe x Breite x Tiefe 1050 x 624 x 800 mm, passend für DIN A1, Rahmen aus Aluminium in silber
185073		Wandbild, Motiv "Out of Africa", Höhe x Breite 650 x 980 mm, aus Plexiglas
218292		Klapprahmen, schwer entflammbar nach B1, Höhe x Breite x Tiefe 327 x 240 x 12 mm, Format DIN A4, Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber, Profilstärke 25 mm
228030		Beistelltisch, Höhe x Breite x Tiefe 350 x 850 x 500 mm, Form oval, 4-Fußgestell aus Buche-Massivholz mit Lackierung in Buche, Platte aus MDF mit Lackierung in Dekor weiß
228071		Wandprospekthalter, Höhe x Breite x Tiefe 385 x 400 x 115 mm, 1 Ablage(n) aus Polypropylen in grün
228114		Teppich, für den Innenbereich geeignet, Höhe x Länge x Breite 7,5 x 1700 x 1200 mm, aus Polypropylen, maschinell gewebt aus mehrfarbigem Garn, mit Dreieck-/Viereckmuster
527133		Standvitrine, Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 450 x 450 mm, 4 Ebene(n) mit Glasboden, Flügeltür, Wände aus Einscheibensicherheitsglas, Profil in silber