

PRODUKTDATENBLATT

CD10

PROLINE ●●●○

●●●●●○ Lebensdauer

- Verwendbar mit dem passenden Zubehör CDS
- Sehr hohe Standzeit
- Hohe Schnittgeschwindigkeit

Der Dosensenker CD10 überzeugt den Profi durch seine hohe Bohrgeschwindigkeit und mit einer sehr hohen Standzeit. Der CD10 lässt sich mit dem Zubehör-Paket CDS ideal ergänzen.



Typenbezeichnung	CD10
Artikelbezeichnung 1	Dosensenker
Artikel-Nr.	303419
GTIN	4011890071908
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,240 kg
Produktabmessung	68 x 10,0 x 3,5 x M16
Durchmesser 1	68 mm
Stärke	3,5 mm
Segmenthöhe	10,0 mm
Gewindeaufnahme	M16
maximale Drehzahl	2500 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	90 mm
Breite Verpackung	90 mm
Höhe Verpackung	90 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,240 kg
Zolltarifnummer	82075010
Herkunftsland	CN