

BS-ROLLEN

Lenkrolle

Traglast 100 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 80 x 30 mm, Nabe mit Gleitlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 95 x 80 mm

Artikelnummer: 714517



BS ROLLEN®



BS-ROLLEN Transportgeräterolle

Lenkrolle

Lenkrolle

- Traglast 100 kg
- Mit Kunststoff-Bereifung
- bruchsicher
- Durchmesser x Breite 80 x 30 mm
- Naben Länge x Ø 40 x 12 mm
- Schraubloch Abstand 80x60 mm, Schraubloch-Ø 9 mm
- Nabe mit Gleitlager
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Edelstahl matt
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 95 x 80 mm
- Schwenklager mit Kugellager, Ausladung 32 mm

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Fadenschutz	nein
Rollentyp	Transportgeräterollen	Gesamthöhe	108 mm
Bauform	Lenkrolle	Nabenlänge	40 mm
Traglast	100 kg	Nabenbohrung	12 mm

Bereifung	Kunststoff	Radbreite	30 mm
Rad-Ø	80 mm	Ausladung	32 mm
Material Felge	Kunststoff	Lauffläche Eigenschaft	bruchsicher
Radlager	Gleitlager	Länge Platte	95 mm
Geeignet für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben	Breite Platte	80 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Abstand	80x60 mm
elektrisch leitend	nein	Schraubloch Ø	9 mm
Material Gehäuse	Edelstahl	Oberfläche Gehäuse	matt
Schwenklager	Kugellager	Gewicht	0,419 kg
Feststeller	ohne		

Zubehör

714561



Rad, Traglast 100 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 80 x 30 mm, Nabe mit Gleitlager, Felge aus Kunststoff