

Produktinformation

megol Motorenoel Global Truck SHPD SAE 15W-40



Beschreibung

Super-Hochleistungs-Dieselmotorenöl, das für verlängerte Ölwechselintervalle gemäß den Empfehlungen der Nutzfahrzeughersteller zugelassen ist. Es erfüllt die Anforderungen weltweiter Nutzfahrzeugmotorenhersteller und ist vor allem zum Einsatz in Motoren mit der Abgasschadstoffnorm Euro IV bis Euro VI geeignet.

Die Vorschriften der Fahrzeughersteller sind zu beachten!

Spezifikationen / Freigaben

ACEA E9 • API CK-4 • API SN • Detroit Diesel DFS 93K222 • Mack EOS-4.5 • MB-Freigabe 228.31 • Renault Trucks RLD-3 • Volvo VDS-4.5

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

ACEA E7 • Caterpillar ECF-3 • Cummins CES 20086 • Deutz DQC III-10 LA • Ford WSS-M2C 171-F1 • JASO DH-2 • MAN M 3575 • MTU Typ 2.1

Kenndaten

SAE-Klasse (Motoröle)	15W-40 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,875 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	110,0 mm ² /s ASTM D7042
Viskosität bei 100 °C	14,7 mm ² /s ASTM D7042
Viskosität bei -25 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -20 °C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D5293
Viskositätsindex	135 DIN ISO 2909
HTHS bei 150 °C	>= 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-33 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	10,0 % CEC-L-40-A-93
Flammpunkt	230 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	9,7 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	<= 1,0 g/100g DIN 51575

Kenndaten

Farbzahl (ASTM) L 3,0
DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff	9276 D-GB
60 l Fass Schwarzblech	9278 D-GB
200 l Fass Schwarzblech	9281 D-GB
1 l lose Ware	9282 D