



Abbildung ähnlich

LEISTUNGSSCHALTER 3VA2 IEC FRAME 400
 SCHALTVERMOEGENKLASSE M ICU=55KA @ 415 V
 3-POLIG, ANLAGENSCHUTZ ETU330, LIG, IN=400A
 UEBERLASTSCHUTZ IR=160A ...400A
 KURZSCHLUSSSCHUTZ II=1,5...10 X IN
 ERDSCHLUSSSCHUTZ IG=0,2... 1 X IN,
 TG=0,1/0,3MS SCHRAUBENFLACHANSCHLUSS

| Ausführung | | |
|--|---|-----------------------------|
| Produkt-Markename | | SETRON |
| Produkt-Bezeichnung | | Kompaktleistungsschalter |
| Ausführung des Produkts | | Anlagenschutz |
| Produktvariante | | Selective Applications |
| Ausführung der Erdschlussüberwachung | | Summenstrombildung L-Leiter |
| Ausführung des Hilfsauslösers | | ohne Hilfsausloeser |
| Ausführung des Hilfsschalters | | ohne |
| Ausführung des Betätigungselements | | Kipphebel |
| Ausführung des Schaltantriebs / Motorantrieb | | Nein |
| Ausführung des Überstromauslösers | | ETU330 |
| Allgemeine technische Daten | | |
| Polzahl | | 3 |
| Auslöseklasse / des L-Auslösers / bei I _{2t} -Kennlinie / Anfangswert | | 0,5 |
| Auslöseklasse / des L-Auslösers / bei I _{2t} -Kennlinie / Endwert | | 17 |
| elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) | | 6 000 |
| • bei AC-1 / bei 380/415 V / bei 50/60 Hz | | |
| Gesamtausschaltzeit / bei G-Auslösung / bei Standard-Kennlinie / Anfangswert | s | 0,1 |
| Gesamtausschaltzeit / bei G-Auslösung / bei Standard-Kennlinie / Endwert | s | 0,3 |
| Leistungsschalter / Grundtyp | | 3VA |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch | | 15 000 |

| Spannung | | |
|---|---|---------------|
| Isolationsspannung / Bemessungswert | V | 800 |
| Schutzart und Schutzklasse | | |
| Schutzart IP | | IP40 |
| Schutzart IP / frontseitig | | IP40 |
| Schutzfunktion des Überstromauslösers | | LIG |
| Schaltvermögen | | |
| Schaltvermögensklasse des Leistungsschalters | | M |
| Verlustleistung | | |
| Verlustwirkleistung | | |
| • maximal | W | 70 |
| Strom | | |
| Dauerstrom / Bemessungswert / maximal | A | 400 |
| Dauerstrom / Bemessungswert | A | 400 |
| einstellbarer Ansprechwert Strom / des unverzögerten Kurzschlussauslösers / Anfangswert | A | 1,5 |
| Hauptstromkreis | | |
| Betriebsspannung | | |
| • bei AC / bei 50/60 Hz / Bemessungswert | V | 690 |
| Betriebsstrom | | |
| • bei 40 °C / Bemessungswert | A | 400 |
| • bei 50 °C / Bemessungswert | A | 400 |
| • bei 60 °C / Bemessungswert | A | 380 |
| • bei 65 °C / Bemessungswert | A | 368 |
| • bei 70 °C / Bemessungswert | A | 352 |
| Hilfsstromkreis | | |
| Anzahl der Öffner / für Hilfskontakte | | 0 |
| Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte | | 0 |
| Eignung | | |
| Eignung zur Verwendung | | Anlagenschutz |
| Einstellbare Parameter | | |
| einstellbarer Ansprechwert Strom | | |
| • bei G-Auslösung / bei Standard-Kennlinie / Anfangswert | A | 0,2 |
| • bei G-Auslösung / bei Standard-Kennlinie / Endwert | A | 1 |
| • des I-Auslösers / Endwert | A | 10 |
| • für N-Leiterschutz / Anfangswert | A | 0 |
| • für N-Leiterschutz / Endwert | A | 0 |

| | | |
|--|---|-----|
| einstellbarer Ansprechwert Strom / des stromabhängigen Überlastauslösers / Anfangswert | A | 0,4 |
|--|---|-----|

Produktdetails

| | | |
|--|--|------|
| Produktbestandteil | | |
| • Ausgelöstmelder | | Nein |
| • Display | | Nein |
| • Unterspannungsauslöser | | Nein |
| Produkteigenschaft | | |
| • des Leistungsschalters mit Auslöseeinheit / Auslösekennlinie einstellbar | | Nein |
| • für Nullleiter / auf-/nachrüstbar / Kurzschluss- und Überlastschutz | | Nein |
| Produkterweiterung / optional / Motorantrieb | | Ja |

Produktfunktion

| | | |
|--------------------------|--|------|
| Produktfunktion | | |
| • Geräteeigenschutz | | Ja |
| • Kommunikationsfunktion | | Nein |
| • Phasenausfallerkennung | | Nein |
| • sonstige Messfunktion | | Nein |

Zubehör

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| Hersteller-Artikelnummer / des mitgelieferten Basisschalters | | 3VA2340-5HM32-0AA0 |
|---|--|------------------------------------|

Kurzschluss

| | | |
|---|----|-----|
| Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom (Ics) | | |
| • bei 240 V / Bemessungswert | kA | 85 |
| • bei 415 V / Bemessungswert | kA | 55 |
| • bei 690 V / Bemessungswert | kA | 5 |
| Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu) | | |
| • bei 240 V / Bemessungswert | kA | 85 |
| • bei 415 V / Bemessungswert | kA | 55 |
| • bei 690 V / Bemessungswert | kA | 5 |
| Einschaltvermögen Kurzschlussstrom (Icm) | | |
| • bei 240 V / Bemessungswert | kA | 187 |
| • bei 415 V / Bemessungswert | kA | 121 |
| • bei 690 V / Bemessungswert | kA | 7,5 |

Anschlüsse

| | | |
|--|--|--------------------------|
| Anordnung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis | | vorderseitiger Anschluss |
| Art der anschließbaren Leiterquerschnitte | | |
| • für Flachschiemenanschluss / minimal | | 20 x 1 |
| • für Flachschiemenanschluss / maximal | | 35 x 10 |

| | | |
|---|--|-------------------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis | | Schraubenflachanschluss |
|---|--|-------------------------|

Mechanischer Aufbau

| | | |
|-----------------|----|------------|
| Höhe | mm | 248 |
| Breite | mm | 138 |
| Tiefe | mm | 137 |
| Befestigungsart | | Festeinbau |

Umgebungsbedingungen

| | | |
|------------------------------|----|-----|
| Umgebungstemperatur | | |
| • während Betrieb / minimal | °C | -25 |
| • während Betrieb / maximal | °C | 70 |
| • während Lagerung / minimal | °C | -40 |
| • während Lagerung / maximal | °C | 80 |

Approbationen Zertifikate

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| Betriebsmittelkennzeichen | | |
| • gemäß DIN EN 61346-2 | | Q |
| • gemäß DIN EN 81346-2 | | Q |

| | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| allgemeine Produktzulassung | EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) | Konformitätserklärung | sonstiges |
|------------------------------------|---|------------------------------|------------------|



[sonstig](#)



EG-Konf.

[sonstig](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/3VA23405HM320AA0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3VA23405HM320AA0/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)




http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA23405HM320AA0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>



letzte Änderung:

11.03.2015