



## Transportgeräte

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 6851 Handwinden-Stapler



Für den gelegentlichen Einsatz als Hub- und Transportgerät. Stabile Profilstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriffen, pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016. Völlig wartungsfrei. Hubantrieb durch Sicherheits-Handwinde. Gabeln verstellbar. 2 Lenkrollen, Räder Polyurethan-Bereifung 150 x 40 mm, und 2 Gabelrollen Nylon 80 x 47 mm. Lenkrollen mit Feststeller. Lastschwerpunktstand 6851/6852: 400/500 mm, Hub pro Kurbelumdrehung 6851/6852: 40/22 mm, Gesamthöhe 6851/6852: 2030 mm

## Technische Details:

<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	250
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	1350
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	725
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	2030
<b>Hubbereich (mm)</b>	90-1560
<b>Gabellänge (mm)</b>	800
<b>Gabelbreite (mm)</b>	60
<b>Tragbreite (mm)</b>	150-690
<b>Bereifung</b>	Polyurethan
<b>Radgröße (mm)</b>	150 x 40
<b>Gabelrolle Material</b>	Nylon
<b>Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm)</b>	80 x 47
<b>Gewicht (kg)</b>	140
<b>Ursprungsland</b>	China
<b>Garantie (Jahre)</b>	2
<b>Zolltarifnummer</b>	8427900080
<b>GTIN</b>	4017976068510