

Datenblatt Artikel 444650

Metall-Kraftstoff-Kanister EXPLOSAFE 10L

olivgrün, pulverbeschichtet

- mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern
- pulverbeschichtet, E10 geeignet und aus 0,9 mm Stahl hergestellt
- mit patentiertem Sicherungsstift gegen unbeabsichtigtes Öffnen des Kanisters
- Entleerungszeit minimal dank breitem Entlüftungskanal
- bandverschweißte Griffe sorgen für Festigkeit
- spezielle Bohrungen im Griff ermöglichen Auslaufrohr mit Clip und Schrauben zu befestigen
- EXPLO-SAFE mit Explosionsunterdrückungssystem: Mit einem Gewebe aus Aluminiumfolie gefüllt, welches die Hitze absorbiert und eine Explosion verhindert
- Zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100. EXPLO-SAFE Kanister erfüllen zusätzlich di...
- separates Zubehör: Auslaufrohre, Ansaugsystem, Einfüllsystem, Kanisterhalterung Art.-Nr. 435600 und Gefahrkennzeichnungs-Etiketten (306100)
- Zulassungs-Nr.: 3A1/Y/100/.../D/BAM 6210-VP



Best.einheit	Stück
Farbe	oliv
EAN	4007228444650
Tiefe	165
Mindest.Best.	5
Breite	350
Höhe	283
Stück / Palette bzw Kiste	120
VE	5
Btl in Karton	0
Höhe Pal	1,848
Kartons pro Lage	4
Länge Pal	1,2
Stück / Lage	20
Volumen m3	0
Breite Pal	0,8
Brutto Gewicht Pal Kg	411,2
Summe Kartons	24
brutto Kg	3,55
Bruttogewicht VE Kg	16,3
Lagen	6
Volumen L	10
netto Kg	3,26
Zolltarif	73102990