

Kołki ustalające z gwintem wewnętrznym, forma B, cylindryczne

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal do nawęglania.

Wersja:

hartowane i szlifowane (HRC 60 ±2).


Wskazówka:

Kołki pozycjonujące dzięki swojej konstrukcji ułatwiają nasadzanie elementów. W połączeniu z hartowanymi tulejami montażowymi K1095 umożliwiają precyzyjną i szybką wymianę obrabianych przedmiotów przy niskim zużyciu materiału.

Wersje wykonania D1 = 5 oraz D1 = 6 nie mają gwintu wewnętrznego.

Kołki ustalające z gwintem wewnętrznym, forma B, cylindryczne

Rysunki



Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Wersja 1	D1	D2	H	H1	H2	G	R	T
K1094.205	B	wersja krótka	5	3	8	3	5	-	1,50	-
K1094.206	B	wersja krótka	6	4	10	4	6	-	1,80	-
K1094.208	B	wersja krótka	8	6	11,4	6	7,4	M2,5	2,5	5
K1094.210	B	wersja krótka	10	7	13,7	7	9,7	M2,5	3	5
K1094.212	B	wersja krótka	12	8	16	8	12	M3	3,5	6
K1094.216	B	wersja krótka	16	12	20	12	15	M4	5	8
K1094.220	B	wersja krótka	20	14	25,5	14	19,5	M5	6	10
K1094.305	B	wersja długa	5	3	10	3	5	-	1,50	-
K1094.306	B	wersja długa	6	4	12	4	6	-	1,80	-
K1094.308	B	wersja długa	8	6	17,4	6	7,4	M2,5	2,5	5
K1094.310	B	wersja długa	10	7	21,7	7	9,7	M2,5	3	5
K1094.312	B	wersja długa	12	8	24	8	12	M3	3,5	6
K1094.316	B	wersja długa	16	12	29	12	15	M4	5	8
K1094.320	B	wersja długa	20	14	35,5	14	19,5	M5	6	10

