



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 9101 ESD-Etagewagen



Elektrostatisch geleidende uitvoering. Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Schroef- en steekconstructie. 1 Vaste en 2 losse etages van elektrostatisch geleidende houten plaat naar DIN 68765, lichtgrijs. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer), elektrostatisch geleidend, naaf met kogellager. Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber. Zwenkwielen met rem. Draagvermogen per etage 50 kg.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	600
Draagvermogen etage (kg)	50
Laadvlak lengte (mm)	1000
Laadvlak breedte (mm)	600
Totale lengte (mm)	1169
Totale breedte (mm)	609
Totale hoogte (mm)	1152
Etagehoogten (mm)	276, 676, 1076
Wielen	TPE-ESD
Wielmaat (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	57
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976091013