

■ **Transport von Stahl- und Kunststoffässern**



Fassgehänge Typ FGH

- zum vertikalen Heben und Transportieren von 110- / 220-Liter-Kunststoff-L-Ringfässern und 60- / 200-Liter-Stahlsickenfässern
- stabile Kettenkonstruktion mit speziellen Greifhaken zur Fassaufnahme
- Traglast: 300 kg
- Gewicht: 4 kg

Bestell-Nr. 115-187-J9



Fassgreifer Typ P 360

- zum vertikalen Heben und Transportieren von 200-Liter-Stahlfässern und 220-Liter-Kunststoff-L-Ringfässern
- mit robuster Pulverbeschichtung in blau (RAL 5010)
- Aufbauhöhe: 350 mm
- Traglast: 350 kg
- Gewicht: 5 kg

Bestell-Nr. 164-641-J9

Spannklaugreifer Typ P 400

- zum vertikalen Heben und Transportieren von 120-Liter-Kunststoff-Deckelfässern
- einfache Einbaubedienung durch selbsteinrastende Sperrklinge
- entriegeln durch Betätigung der Führungsstange
- galvanisch verzinkt
- für Fassdurchmesser: 395 mm
- Traglast: 360 kg
- Höhe: 370 mm
- Gewicht: 7 kg

Spannklaugreifer Typ P 400, feuerverzinkte Ausführung



Bestell-Nr. 157-584-J9

ZUBEHÖR

Staplerhaken Typ EZ und DZ

zur Befestigung an den Staplerzinken. Am Karabinerhaken können Kettengehänge oder Fasszangen eingehängt und sicher transportiert werden.

- Traglast: 2000 kg
- eine Klemmschraube zur Befestigung am Zinken
- Maße Einfahrtasche B x H (mm): 170 x 70
- Länge (mm): 500 (DZ) / 220 (EZ)
- Mittenabstand Typ DZ (mm): 190




Staplerhaken Typ DZ für Aufnahme durch beide Staplerzinken, Gewicht: 29 kg, Bestell-Nr. 115-190-J9



Staplerhaken Typ EZ für Aufnahme durch eine Staplerzinke, Gewicht: 11 kg, Bestell-Nr. 115-189-J9

Anschlagkette

- gemäß EN 818-4, Güteklasse 8 mit je einem Aufhänge- und Kupplungsglied sowie Sicherheitshaken
- Länge: 1000 mm, Traglast: 1120 kg



Anschlagkette, Bestell-Nr. 137-691-J9