



### Hauptmerkmale

Range of product	Acti9
Produktname	Acti 9 iLL
Produkt- oder Komponententyp	Modularer Leuchtmelder
Kurzbezeichnung des Geräts	iLL
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	110 - 230 V AC bei 50/60 Hz

### Zusatzmerkmale

Blitzfrequenz	2 Hz
Indicator light	1 Blinker rot, Lebensdauer 100000 h mit konstanter Beleuchtungsleistung (Verbrauch 0,3 W)
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	Symmetrische DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken	Oben: ProDis
9-mm-Raster	2
Höhe	82 mm
Breite	18 mm
Tiefe	69,5 mm
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Zusatzanschlussklemme	Tunnelanschluss 1 Kabel fest 0,5 mm <sup>2</sup> Tunnelanschluss 2 Kabel fest 2,5 mm <sup>2</sup> Tunnelanschluss 1 Kabel flexibel 0,5 mm <sup>2</sup> Tunnelanschluss 2 Kabel flexibel 2,5 mm <sup>2</sup> Tunnelanschluss 2 Kabel flexibel mit Aderendhülse 2,5 mm <sup>2</sup>
Drahtabsolierungslänge	9 mm
Anzugsdrehmoment	1 Nm

### Montage

Normen	IEC 60947-5-1
Schutzart (IP)	IP2 IPxx B
Verschmutzungsgrad	3
Tropentauglichkeit	2
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-35...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,7 cm
VPE 1 Breite	6,8 cm
VPE 1 Länge	9 cm

VPE 1 Gewicht	44 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	9,8 cm
VPE 2 Breite	8 cm
VPE 2 Länge	23,2 cm
VPE 2 Gewicht	588 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	108
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	5,811 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen und Kabeln

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------