

## Rollcart Gerätekarre

Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 450 x 150 mm, mit einhängbaren Tragholmen für den Treppentransport, Konstruktion aus Stahl (verschweißt), Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge



Artikelnummer: 158319

## Rollcart Gerätekarre

**Traglast 250 kg**

Gerätekarre

- Traglast 250 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 450 x 150 mm
- mit einhängbaren Tragholmen für den Treppentransport
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Rad Ø 250 mm
- Naben mit Rollenlager

## Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Karre Ausstattung	ehnhängbare Tragholme
Karrentyp	Gerätekarre	Bereifung	TPE
Traglast	250 kg	Radlager	Rollenlager
Schaufelbreite	450 mm	Durchmesser Rad	250 mm

Schaufeltiefe	150 mm	Material Felge	Kunststoff
Material	Stahl	Sicherheitsgriff	ja
Material Verarbeitung	verschweißt	Höhe	1150 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet	Breite	660 mm
Farbe	enzianblau // RAL5010	Tiefe	440 mm
klappbar	nein	Griffe	ja
Ladungssicherung	Gummibelag auf Schaufel und Holmen	Gewicht	20,5 kg
Treppenkufen	nein		