

Artikelnummer: 129221

Kurzbeschreibung: Elektro-Hubwagen E-SDJ 1025

Langbeschreibung: Elektro-Hubwagen E-SDJ 1025: Die vielseitigen Elektro-Hubwagen der Reihe E-SDJ eignen sich für die verschiedensten Aufgabenbereiche wie z. B. zum Be- und Entladen von LKWs oder Containern, zum Ein- und Ausstapeln von Paletten oder zum einfachen Transport von Paletten über kurze Wegstrecken. Ausstattungsmkmale: stufenloses, elektrisches Heben und Senken stabile, gummierte Haltegriffe und eine gummierte Handdeichsel für eine einfache und komfortable Handhabung Kettenlenkzug zum leichten Manövrieren robuste Feststellbremse an



einer Lenkrolle für einen sicheren Stand Plexiglas-Schutzscheibe für maximale Sicherheit mit integriertem Ladegerät (230 V/50 Hz), kann an jeder Steckdose aufgeladen werden wartungsarme Batterie Technische Daten: Tragfähigkeit: 1000 kg Lastschwerpunkt: 600 mm Hubbereich: 85 - 2500 mm Bauhöhe (gesenkt): 1830 mm Bauhöhe (gehoben): 3020 mm Gabelzinkenmaße: L 1100 x B 180 x H 60 mm Tragbreite: 570 mm Gesamtlänge: 1720 mm Gesamtbreite: 762 mm Wenderadius: 1470 mm Radausführung: Polyurethan Lenkräder: a'Öœ 180 x B 50 mm Tandem-Lastrollen: a'Öœ 74 x B 70 mm Hubgeschwindigkeit: 90/140 mm/s Hubmotor: 1,5 kW Batteriekapazität: 12/150 V/Ah Eigengewicht: 475 kg

EAN/GTIN: 4260151120651