

QDBPC50E

## Schraubervorsatz für Holzverbinderschrauben

*Für die Befestigung unserer Balkenschuhe oder Winkel auf Holzunterkonstruktionen. Geeignet für magazinierte Quik Drive® Schrauben des Typs CSA-T.*

*Geeignet für magazinierte Quik Drive®-Schrauben mit Längen von 35 mm bis 50 mm.*

**Hier** erfahren Sie per Videoanleitung, wie Sie den Magazingurt richtig einlegen.

Oder laden Sie **hier** das PDF der Bedienungsanleitung herunter.



## Eigenschaften

### Material

- Robuster Schraubervorsatz, hergestellt aus einem wartungsfreien Material für einen reibungslosen Betrieb und langer Nutzungsdauer.

### Vorteile

- Präzise, schnelle Serienschraubung
- Arbeitsergonomische Positionierung des Vorsatzes mittels 360° Drehung auf dem Adaptersystem oder QDEXTE-Verlängerung
- Montage auf Schnellbauschrauber durch einfaches Aufsetzen und Einrasten
- Einfache Ladefunktion für unseren Schraubengurt

### Kit

#### Dieses Kit beinhaltet:

- Schraubervorsatz QDBPC50E
- Bithalter MANDREL128E
- Bits BITLTx20E
- Koffer TOOLCASE-LGE
- Schraubengurthalter L-QDBELTHKTAG10

## Anwendung

### Anwendungsbereich

- Befestigung von Stahlblechformteilen (Holzverbinder) mit magazinierten CSA Verbinderschrauben.

QDBPC50E

**Schraubervorsatz für Holzverbinderschrauben**

## Technische Daten

Anwendung

Artikel	Empfohlene Schrauben
QDBPC50E	CSA-T, CSA-ST

Simpson Strong-Tie GmbH  
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad  
Nauheim  
tel: +49 (6032) 86 80- 0  
fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®  
Copyright by Simpson Strong-Tie®

Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.

QDBPC50E

**Schraubervorsatz für  
Holzverbinderschrauben**[www.strongtie.eu](http://www.strongtie.eu)

2023-01-19