

## Drahtbindegerät S210 für 23 Ringe (2:1 Teilung)

Profi-Drahtbindegerät, manuell. Mit 2-Hebel-Bedienung. Manueller Binde- und Stanzvorgang mit 23 quadratischen Löchern.

S210 Drahtbindegerät - manuell, für 23 Ringe 2:1 Drahtbinderücken.

Profi-Drahtbindegerät mit 2-Hebel-Bedienung. Manueller Binde- und Stanzvorgang mit 23 quadratischen Löchern.

Die Maschine ist seitlich offen für große Formate. Die Drahtbindemaschine zeichnet sich durch einfaches und geräuscharmes Stanzen aus, und ermöglicht eine hervorragende symmetrische Drahtschließung. Schnelle und einfache Verarbeitung durch 2-Hebel-Bedienung. Stanzabfallbehälter ist herausnehmbar. Stantzt div. Deckblätter / Rückwände/ Einbanddeckel / Rückenkarton in Lederstruktur / Leinenstruktur / Hochglanzoptik / Deckfolien Klarsichtfolie HighClear PVC / PP / matt für div. Plastikbinderücken sowie Drahtbinderücken geeignet.



### Artikel-Details

Artikel-Nr.	S210
Geräteart	Drahtbindung
Teilung	23 Ringe
Stanzung	manuell
Bindekapazität	bis 340 Blatt
Stanzkapazität	25 Blatt
Max. Bindekapazität-Blätter	240
Maßanzeige	ja
Einstellbare Stanztiefe	2-8 mm
Seitlicher Stanzanschlag	ja
Für Binderücken bis	28,9 mm
Stanzmesser ausschaltbar	ja
Max. Stanzkapazität-Blätter	25
Seitlich offen für Großformate	ja
Maße in cm	50,2 x 43,7 x 27,5
Gewicht in kg	17,0