

Artikelnummer: 165874

Kurzbeschreibung: Dahle Schneidemaschine 446, für 25 Blatt, Schnittlänge 920 mm, Schnitthöhe 25 mm

Langbeschreibung: Dahle Schneidemaschine 446, für 25 Blatt, Schnittlänge 920 mm, Schnitthöhe 25 mm: Wir bieten mit der Dahle 446 eine sichere und einfach zu handhabende Schneidemaschine, die mit au sserordentlicher Präzision arbeitet. Sie kann bei Materialstärken von 0,8 bis 2,5 mm für einen langen, geraden Schnitt verwendet werden. Neben Papier lassen sich Spezialpapiere, weiche Kartonagen und Folie zuverlässig schneiden. Für gratfreie und präzise Schnittergebnisse ist die Schneidemaschine mit rotierenden, selbstschärfenden Rundmessern ausgestattet. Die Messer sind durch einen Kunststoffkopf abgedeckt und bestehen aus gehärtetem Stahl. Damit das Schnittgut optimal fixiert ist, wird es an der Schnittstelle durch die Schneidemaschine automatisch gepresst. Es stehen au sserdem zwei Winkelanlagen zur Verfügung. Weitere Details: Hohe Sicherheit, absolute Präzision, einfache Handhabung Einsatzgebiet: langer, gerade Schnitt bei einer Materialstärke von max. 2,5 mm, z.B. Papier, Folie, Spezialpapiere, weiche Kartonagen Präzise und gratfreie Schnittergebnisse Rotierende, selbstschärfende Rundmesser wird durch Kunststoffkopf abgedeckt für mehr Sicherheit Geschliffenes Rundmesser und Untermesser für präzise und gratfreie Schnitte Hochwertige Messer aus gehärtetem Stahl für lang anhaltende Schnittqualität Automatische Pressung an der Schnittstelle für eine optimale Fixierung des Schnittgutes Zwei Winkelanlagen mit mm-Skala für einen exakten 90-Grad-Schnitt Verstellbarer Rückanschlag zur schnellen Formatfindung Einfacher Messerkopf-Wechsel Blattleistung: 25 Stück Schnittlänge: 920 mm Schnitthöhe: 2,5 mm Ma sse: B 1120 x T 210 mm



EAN/GTIN: 4007885246307