



Z-Type Marker

Interne TE-Nummer EC0116-000

Pre-Printed Markers, Push-On, 5 Marker Size, Yellow, Straight Cut, P Printed Marking, Width 4.5 mm [.177 in], Black, Flexible PVC, Z-Type Marker

[Auf TE.com ansehen>](#)

Kennzeichnung und Etikettierung > Vorgedruckte Markierer > Z-TYPE-AUFSCHIEBMARKIERER



Markierungsstil: **Push-On**

Markierungsgröße: **5**

Kompatibler Kabeldurchmesserbereich: **1.5 – 2 mm [.06 – .08 in]**

Primäre Produktfarbe: **Gelb**

Markiererschnitt: **Gerade**

[Alle Z-TYPE-AUFSCHIEBMARKIERER \(2227\)](#)

Eigenschaften

Sonstige Eigenschaften

| | |
|-----------------------|---------------|
| Markierungsstil | Push-On |
| Markierungsgröße | 5 |
| Primäre Produktfarbe | Gelb |
| Primärproduktmaterial | Flexibles PVC |

Abmessungen

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | 1.5 – 2 mm [.06 – .08 in] |
| Breite des Produkts | 4.5 mm [.177 in] |

Drucker-/Etikettenmerkmale

| | |
|------------------------|--------|
| Markiererschnitt | Gerade |
| Bedruckte Beschriftung | P |

Verpackungsmerkmale

| | |
|--------------------|------|
| Verpackungsmethode | Reel |
| Verpackungsmenge | 1000 |

Weitere

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Farbe der gedruckten Beschriftung | Schwarz |
|-----------------------------------|---------|

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [TE.com](https://www.te.com) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

| | |
|--|---|
| EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU | Konform |
| EU ELV Richtlinie 2000/53/EG | Konform |
| China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 | Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte |
| EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 | Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022 (224) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2022 (224) Enthält keine SVHC |
| Halogengehalt | Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br oder Cl > 900 ppm. |
| Lötfähigkeit | Für Lötfähigkeit nicht zutreffend |

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



Auch serienmäßig | **Z-Type Marker**



Vorgedruckte Markierer(2211)

Dokumente

Produktzeichnungen

[05803425](#)

Englisch

Datenblätter/ Katalogseiten

[Z-TYPE Marker Technical datasheet](#)

Englisch

[Z-type Wire & Cable Markers](#)

Englisch

Produktspezifikationen

[RW-2535 Specification for Pre-Printed Markers](#)

Englisch