

Vielseitig verwendbarer
Chemikalienschutzhandschuh mit
hohem Tragekomfort

Irreversible Risiken



Chemikalienfester, wieder verwendbarer Nitrilhandschuh

Ansell's Nitrilhandschuhserie Sol-Vex® ist in einer großen Auswahl an Längen, Wandstärken, Größen und Innenausstattungen erhältlich. Er erzielt optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Arbeitsbereichen, in denen ein erstklassiger Chemikalienschutz entscheidend ist. Dieser wiederverwendbare Handschuh bietet mit seiner einzigartig hohen Abriebfestigkeit einen wirksamen Mechanismuschutz und gleichzeitig einen bemerkenswerten Tragekomfort. Die Sol-Vex®-Nitrilhandschuhe sind die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien.



Empfohlene Anwendungsgebiete

Trockene oder nasse Arbeitsbereiche, die einen Chemikalienschutz erfordern:

- Chemische Verarbeitungsprozesse
- Erdölraffinerien
- Metallproduktion
- Umgang mit Agrarchemikalien
- Druckereien

Wirksamer Chemikalienschutz

Die außergewöhnlich widerstandsfähige Nitrilschicht des Sol-Vex® gewährleistet neben dem hohen Chemikalienschutz auch den Tragekomfort, für den Produkte von Ansell bekannt sind. Sein

Diamantfinish erhöht die Griffsicherheit. Das Modell Sol-Vex® (37-695) ist länger (38 cm) als die Standardausführung und schützt zusätzlich das Handgelenk und den Unterarm. Sol-Vex haben einen AQL-Wert von 0,065 (Kat. III) ergeben.

Komfortables, flexibles Arbeiten

Die Innenausstattung aus Baumwollvelour bietet dem Anwender in Verbindung mit der Flexibilität und Beweglichkeit des Ansell Nitrilkautschuks einen außergewöhnlichen Tragekomfort. Die große Auswahl an Längen, Materialstärken, Größen und Innenausstattungen ermöglicht Ihnen die optimale Kombination

von Leistungsmerkmalen für eine breite Anwendungspalette.

Vermeidet die Verunreinigung von Produkten

Das Hammerschlagprofil des Sol-Vex® reduziert durch seine griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung und damit die indirekten Kosten. Die nicht velourisierte Ausführung vermeidet Verunreinigungen durch Flusen und eignet sich damit optimal für Bereiche, in denen ein Schutz von Produkten vor Kontaminationen unerlässlich ist.

Verpackungseinheit

12 Paar pro PE-Beutel, 12 PE-Beutel pro Karton



Spezifikationen

Art.-Nr.	Beschreibung	Ausführung	EN-Größen	Länge	Farbe	Stärke
37-185	Nicht velourisiert	Hammerschlag-Finish	7, 8, 9, 10, 11	455 mm	Grün	0.56 mm
37-645	Nicht velourisiert	Hammerschlag-Finish	7, 8, 9, 10, 11	330 mm	Grün	0.28 mm
37-655	Nicht velourisiert	Hammerschlag-Finish	7, 8, 9, 10, 11	330 mm	Grün	0.38 mm
37-665	Nicht velourisiert	Diamant-Finish	8, 9, 10, 11	380 mm	Grün	0.56 mm
37-675	Velourisiert	Hammerschlag-Finish	6 bis 11	330 mm	Grün	0.38 mm
37-676	Velourisiert	Diamant-Finish	7, 8, 9, 10, 11	330 mm	Grün	0.38 mm
37-500+	Velourisiert	Diamant-Finish	7, 8, 9, 10, 11	330 mm	Blau	0.38 mm
37-695	Velourisiert	Diamant-Finish	7, 8, 9, 10, 11	380 mm	Grün	0.425 mm

CE 0493



37-185
37-665



37-500+ 4101
37-645 4001
37-655 4101
37-675 4101

37-676 4101



37-695

