



Bohrfutterwechsel / Change of Chuck

Die HOBBY DRILL Bohrmaschinen Typ 2 (No. 0400), Typ 2 Euro (No. 0500), Typ 2 Super (No. 0600), Typ 2 Speedy (No. 0650) und Typ 3 (No. 0800) können jederzeit wahlweise mit Spannzangenbohrkopf (No. 1504) oder Schnellspannfutter (No. 1532/1533) ausgerüstet werden. Ab Werk sind die Maschinen Typ 2 (No. 0400) und Typ 2 Euro (No. 0500) mit Spannzangenbohrfutter, Typ 2 Super (No. 0600), Typ 2 Speedy (No. 0650) und Typ 3 (No. 0800) mit Schnellspannfutter (No. 1532) ausgerüstet. Zum Wechseln muß lediglich der obere Kopf abgeschraubt und ausgewechselt werden. Die Gewinde sind gleich und passen teilweise auch auf Fremdfabrikate. Auf präzisen Lauf wird jedoch nur für HOBBY DRILL Geräte die Garantie übernommen.

All the HOBBY DRILL machines type 2 (no. 0400), type 2 Euro (no. 0500), type 2 Super (no. 0600), type 2 Speedy (no. 0650) and type 3 (no. 0800) can mount either the collet chuck (no. 1504) or one of the quick-change chucks (no. 1532 / 1533). Factory fitted drills type 2 (no. 0400) and type 2 Euro (no. 0500) fit the collet chuck and type 2 Super (no. 0600), type 2 Speedy (no. 0650) and type 3 (no. 0800) the quick-change chuck (no. 1532): To change the chuck just unscrew the headstock and screw the other one in its place. The threads are the same, so that they fit most of the chucks of other brands. Guarantee for accurate running only given for HOBBY DRILL tools.

A No. 1100 Mini - Drechselbank / Mini Lathe

Passend für viele Kleinbohrmaschinen, besonders geeignet für HOBBY DRILL Typ 3 (0800). Die Drechselbank im Kleinformat. Ideale Möglichkeit zum Dreheln von Puppenteilen, Schachfiguren, runden Modellbauteilen, Knöpfen, Puppenmöbeln usw. Wir empfehlen die Verwendung von Hartholz, um saubere Ergebnisse zu erzielen. Drechselänge bis 190 mm, Drehsel-Ø bis 25 mm. Lieferung mit 2 Tischzwingen, Gegenlager, Mitnehmer und Schnittbeitel. Lieferung ohne Bohrmaschine. *Can be used with various types of drills, the ideal one is our HOBBY DRILL type 3 (0800). It is a most suitable for turning parts of dolls or puppets, chess figures, balls or spheres for model aircraft or trains, buttons, doll house furniture etc. Hardwood ensures best results. Material length up to 190 mm, turning dia. up to 25 mm. Supplied with 2 clamps, end support, driving dog, and one cutting tool. Drill not included.*

B No. 1050 Mini - Oberfräse / Miniature Drill Stand

Passend für viele Kleinbohrmaschinen, besonders geeignet für HOBBY DRILL Typ 3 (0800). Beste Führung beim Ausfräsen von Ornamenten, Figuren und Schrift. Ideal zum Besäumen von Kanten und zum Fräsen von Schlitzern, Vorzugsweise bei Holz und weichen Materialien. Fixierung der Maschine beim Einsatz der biegsamen Welle (0520) und bei Verwendung als Schleifbock. Lieferung ohne Bohrmaschine und Fräser. *For various types of drills, ideal for our HOBBY DRILL type 3 (0800). Miniature Drill Stand allows machining of grooves, making ornaments and lettering, perfect for trimming edges and cutting slots. Recommended for wood and soft materials. Great help for drilling with flexible shaft (0520) or for grinding. Drill and tools not included.*

C No. 1504 Spannzangenbohrkopf mit Spannzangen / Collet chuck with collets

Bohrkopf komplett mit 4 Spannzangen 0,3 - 3,2 mm Spannbereich. Passend für Typ 2 (No. 0400), Typ 2 Euro (No. 0500), Typ 2 Super (No. 0600), Typ 2 Speedy (No. 0650) und Typ 3 (No. 0800). *Complete chuck with 4 collets ranging from 0.3 to 3.2 mm. Fits type 2 (no. 0400), type 2 Euro (no. 0500), type 2 Super (no. 0600), type 2 Speedy (no. 0650) and type 3 (no. 0800).*

D No. 1508 4 Spannzangen / 4 Collets

Spannbereich 0,3 bis 3,2 mm passend für alle HOBBY DRILL Bohrmaschinen mit Spannzangenbohrkopf. *Range 0.3 to 3.2 mm, fitting all HOBBY DRILL drills with collet chuck.*

E No. 1532 Schnellspannfutter / Quick-change chuck

Präzisions-Schnellspannfutter mit eingeschliffenen Backen, Spannbereich 0,4 - 3,5 mm, passend für Typ 2 (No. 0400), Typ 2 Euro (No. 0500), Typ 2 Super (No. 0600), Typ 2 Speedy (No. 0650), Typ 3 (No. 0800). *Precision chuck with lapped jaws, range from 0.4 to 3.5 mm, fits type 2 (no. 0400), type 2 Euro (no. 0500), type 2 Super (no. 0600), type 2 Speedy (no. 0650), type 3 (no. 0800).*

F No. 1533 Maxi - Spannfutter / Maxi-quick-change chuck

mit eingeschliffenen Backen bis 6 mm Spannbereich. Besonders zu empfehlen für Typ 3 (No. 0800), jedoch auch für Typ 2 (No. 0400) Typ 2 Euro (No. 0500), Typ 2 Super (No. 0600) und Typ 2 Speedy (No. 0650) passend. *With lapped jaws, ranging up to 6 mm. Recommended for type 3 (no. 0800), also fits type 2 (no. 0400), type 2 Euro (no. 0500), type 2 Super (no. 0600), and type 2 Speedy (no. 0650).*

G Schnellspannfutter mit anderem Gewinde - baugleich wie No. 1532

Quick-change chuck with other threads - else similar as no. 1532.

No. 1530 Ø 0,4-3,5 mm mit Gewinde M8 (z.B. für Proxxon)

dia. 0.4-3.5 mm with threads M8 (for Proxxon)

No. 1531 Ø 0,4-3,5 mm mit Gewinde 280-40NS (z.B. für Dremel)

dia. 0.4-3.5 mm with threads 280-40NS (for Dremel)

baugleich wie No. 1533 (bis 6 mm Ø) / else similar as no. 1533.

No. 1535 Ø bis 6 mm mit Gewinde M8 (z.B. für Proxxon)

up to dia. 6 mm with threads M8 (for Proxxon)

No. 1536 Ø bis 6 mm mit Gewinde 280-40NS (z.B. für Dremel)

up to dia. 6 mm with threads 280-40NS (for Dremel)