



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Produktsortiment | Acti9 |
| Produktname | Acti 9 IH |
| Kurzbezeichnung des Geräts | IH |
| Produkt- oder Komponententyp | Mechanical time switch |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Funktion verfügbar | Manual time changeover |

Zusatzmerkmale

| | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geräteanwendung | Gebäude |
| Lasttyp | 230 V AC Halogenlampe 1.000 W 230 V AC Glühlampe 1100 W 230 V AC Fluokompakt-Lampe 600 VA Parallel-korrigierte Leuchtstofflampe 2 x elektronisch 40 W 12 µF Kompakt-Leuchtstofflampeelektronisch 25 W LED-Lampe < 2 W 20 W LED-Lampe > 2 W 180 W |
| Zyklusdauer | 24 h |
| Max. Anzahl der Schaltungen | 48 on - 48 off |
| Mindest-Intervalldauer | 15 min |
| Art der Einstellung | Manuelle Zeitumstellung |
| Messgenauigkeit | +/- 1 s/Tag 20 °C |
| Leistungsaufnahme in W | 0,5 W |
| Maximaler Schaltstrom | 16 A - 250 V AC pf = 1 4 A - 250 V AC pf = 0,6 |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 110 - 230 V AC bei 50 - 60 Hz |
| [Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit | 4 kV |
| Batterielebensdauer | 6 Jahr(e) |
| Sicherungsdauer | 150 h time and program saving 230 V AC 75 h time and program saving 110 V AC |
| Montagehalterung | DIN-Schiene |
| 9-mm-Raster | 6 |
| Farbton | Weiß (RAL 9003) |
| Anschlüsse - Klemmen | Schraubenlose Klemmen |
| Klemmverbindungskapazität | 2 x 0.5...2 .5 mm ² |
| Breite | 54 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Tiefe | 66 mm |
| Produktgewicht | 0,198 kg |
| Normen | EN 60730-1 |

Montage

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -20...55 °C |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Schutzart (IP) | IP20 entspricht EN 60529 |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 7,5 cm |
| VPE 1 Breite | 6,5 cm |
| VPE 1 Länge | 10,5 cm |
| VPE 1 Gewicht | 152,0 g |
| VPE 2 Art | S03 |
| VPE 2 Menge | 36 |
| VPE 2 Höhe | 30,0 cm |
| VPE 2 Breite | 30,0 cm |
| VPE 2 Länge | 40,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 5,943 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Entsorgungsinformationen |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|