

**Artikelnummer:** 135308

**Kurzbeschreibung:** Elektrisch-gereedschapstofzuiger ISP iPulse ARH-1435 Asbest EWA, automatische filterreiniging 35 liter



**Langbeschrijving:** Elektrisch-gereedschapstofzuiger ISP iPulse ARH-1435 Asbest EWA, automatische filterreiniging 35 liter: De ISP iPulse ARH-1435 Asbest EWA elektrische gereedschapstofzuiger heeft een automatische filterreiniging. 35 liter is de inhoud van de ISP iPulse ARH-1435 Asbest EWA elektrische gereedschapstofzuiger. De ISP iPulse ARH-1435 Asbest EWA elektrische gereedschapstofzuiger is een praktische pionier op de bouwplaats, in de industrie en in de werkplaats. Dankzij het automatische impulsfilterreinigingssysteem reinigt de stofzuiger de filters met een constante hoge luchtstroom, terwijl het gezondheidsbedreigende stof direct aan het motorapparaat wordt opgezogen. Dankzij de grote, versterkte wielen en zwenkwielen is de ISP iPulse ARH-1435 Asbest EWA elektrische gereedschapstofzuiger ARH-1435 zowel flexibel als mobiel. De tankinhoud is maximaal 35 liter bruto en de lengte van het netsnoer is acht meter. De actieradius is aangegeven als 13 meter. De gereedschapstofzuiger combineert vele functies zoals drukverschilbewaking, waterstanddetectie, sensoruitschakeling en signaaltonen. <b>Meer details: </b>

- Automatische pulsfilterreiniging - reinigt de filters tijdens het afzuigen permanent zonder de zuigstroom te onderbreken.
- Bewaking van het drukverschil
- 300 g Kracht uitgeoefend op de filters tijdens de reiniging
- Ook perfect geschikt voor gipsstof
- Constant hoge luchtstroom, zelfs tijdens het reinigingsproces.
- Kabelstekker met automatische inschakeling
- Voorkeuzeschakelaar luchthoeveelheid / diameter van de slang
- Signaaltoon voor volumestroomonderstroming
- Draaiklep voor het gebruik van de PE-leegzak
- Sluiting voor zuigmondstuk
- Zachte start controle & tracking elektronica
- Niveaudetectie met sensoruitschakeling
- Antistatisch voorbereid
- Draaggrepen met uitklapbare kabelhaak en slanghaspel
- Opbergruimte voor gereedschap en kleine onderdelen
- Grote, versterkte wielen en zwenkwielen
- Vlakke, stabiele sluitingen
- Stroomverbruik: max. 1400 Watt
- Luchthoeveelheid: max. 61 l/s
- onderdruk: max. 248 mbar
- Volume: 69 db(A)
- Tankinhoud: max. 35 l bruto
- Lengte netkabel: 8 m
- Werkende straal: 13 m
- Afmetingen: L 530 x B 40 mm
- gewicht: 15,7 kg

