


Artikelnummer: 137548

Kurzbeschreibung: Fahrbare Auffangwanne mit Lochplattenwand, aus Stahl, Kapazität 1 x 60-Liter Fass orange

Langbeschreibung: Fahrbare Auffangwanne LPW 60-1, mit Lochplattenwand, aus Stahl, Kapazität 1 x 60-Liter Fass: Die fahrbare Auffangwanne von Bauer mit einem Auffangvolumen von 60 l ermöglicht ein mobiles, sicheres und einfaches Abfüllen von Gefahrstoffen aus 60 l-Fässern an verschiedenen Verbrauchsstellen. Sie ist für entzündbare und gewässergefährdende Stoffe konzipiert und misst L 570 x B 590 x H 1775 mm mit einem Wannenma ss von L 500 x B 500 x H 505 mm. Als mobile Abfüllstation ist diese

Auffangwanne nicht standortgebunden, hat feuerverzinkte Schiebegriffe und ist in diversen Ausführungen verfügbar. Sie besteht aus 3 mm Stahlblech, hat einen verzinkten Gitterrost mit einer Tragfähigkeit von 1000 kg/m⁻² und verfügt über eine verzinkte Stahlblechplatte mit Quadratlochung und fortlaufendem Raster für die Positionierung von Werkzeughaltern. Weitere Details: Für mobiles, sicheres Abfüllen von Gefahrstoffen aus 60 l-Fässern mit je 2 Lenk- und Bockrollen aus Polyamid a'Ëœ 100 mm ausgestattet 1 Lenkrolle als Feststeller Verzinkte Stahlblechplatte mit 10 mm Quadratlochung und Raster, fortlaufend in 38 mm-Abständen zur flexiblen Positionierung von Werkzeughaltern Feuerverzinkte Schiebegriffe Geeignet für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 Übereinstimmungserklärung ÜHP gemäß Stawa-R (Stahlwannen Richtlinie) für Wannen bis zu 1000 l Material: Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech Verzinkter Gitterrost, 1000 kg/m⁻² Tragfähigkeit Lagerkapazität: 1 x 60-Liter Fass stehend Auffangvolumen: 60 Liter Wannenma ss: L 500 x B 500 x H 505 mm Farbe: Verzinkt, orange, rot, blau, grau, grün Ma sse: L 570 x B 590 x H 1775 mm



EAN/GTIN: 4052462060883