

## Tropfenlampe 40x70 mm, E14 260V 15W matt stoßfest

Artikel-Nr. 48249



[www.sh-licht.de](http://www.sh-licht.de)

Lampenleistung:	15 W
Lampenspannung:	260 - 260 V
Lichtstrom:	70 lm
Socket:	E14
Ausführung:	matt
Farbe:	ohne
Durchmesser:	40 mm
Gesamtlänge:	70 mm
Krypton:	Nein
Kohlefaden:	Nein
Stoßfest:	Ja
Geeignet für Backofen:	Nein
Mit Vakuum:	Nein
Splitterschutz:	Nein
Energieeffizienzklasse:	E
Mittlere Nennlebensdauer:	1500 h


Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Tropfenlampe 40x70 mm Tropfenformlampe E14, matt, stoßfest. Tropfenlampen sind kleiner als Allgebrauchslampen. Deshalb sind sie besonders für den Einsatz in Leuchten mit kleinen Leuchtengläsern bzw. Leuchtschirmen geeignet.

Energieeffizienzklasse: E  
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 15  
 Quecksilbergehalt (mg): 0  
 Schaltzyklen: 4000  
 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0  
 Farbwiedergabeindex (Ra): 100  
 Power-Faktor: 1  
 Lebensdauer (h): 1500

Letzte Aktualisierung am: 07.09.2015 14:21:01



Seite 2

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.