



Bestens für den Transport mit Kleinlastwagen oder Pick up geeignet. Optimale Ladungssicherheit durch Anti-Rutsch-Matte und Sicherungsgurte. Sichere Kraftstoffversorgung vor Ort.

- mobile Kraftstofftanks mit Pumpeinheit zur Kraftstofflieferung und -betankung an beliebigen Orten
- ideal zur Betankung von schweren Nutzfahrzeugen (z.B. Landwirtschaft, Bau...) am Einsatzort
- Keine Betriebsausfälle durch langwierige Tankvorgänge an öffentlichen oder betrieblichen Tankstellen

## Typ MDT 900, aus Kunststoff, für Diesel und Bio-Diesel

Erfüllt die Bedingungen für die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße gemäß **Europäischem Vertrag (ADR)**, UN-Zulassung für die Verpackungsgruppen II und III

- gute Eignung für den Transport auf Kleinlastwagen oder Pick up
- staplerfähig und mit Kranösen ausgestattet
- Tanks aus Polyethylen mit 900 Liter Fassungsvermögen
- komplett mit Pumpe
- inkl. 4 Meter Schlauch und Automatikzapfventil
- Saugschlauch mit Netzfilter
- Entlüftungsventil
- abschließbarer Deckel
- Füllstand-Anzeige
- seitliche Griffe



Bindemittel für Notfälle

ab Seite 372



Mobile Dieseltankstelle Typ MDT 900 aus Polyethylen (PE), komplett mit Pumpe 12 V und Zapfpistole,

### GLEICH MITBESTELLEN

### Digitaler Durchflussmesser



	Typ MDT 900, aus Kunststoff, für Diesel und Bio-Diesel
Maße außen L x B x H [mm]	1400 x 1000 x 1210
Fördermenge max [L/min]	35
Bestellnummer Nennspannung [V] 12.00	172-585-10
Bestellnummer Nennspannung [V] 24.00	173-067-10
Bestellnummer Nennspannung [V] 230.00	173-069-10
<b>ZUBEHÖR</b>	Digitaler Durchflussmesser
Bestellnummer	178-437-10



Sicherheitsschloss als Standardausrüstung.



Praktische Füllstand-Anzeige serienmäßig.