


## Verschlusskappen mit Klebemuffe, PVC-U

PN 16



Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!

Typ	Innen Ø d	Außen Ø D	Baulänge L
PVCVK 16	16	23	22
PVCVK 20	20	27	30
PVCVK 25	25	33	34
PVCVK 32	32	42	38
PVCVK 40	40	50	43
PVCVK 50	50	61	49
PVCVK 63	63	75	56
PVCVK 75	75	89	67
PVCVK 90	90	106	81
PVCVK 110	110	128	97



## Verschraubungen mit Klebemuffen, PVC-U


PN 16

Werkstoffe: O-Ring: EPDM/FKM



Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!

Typ	Typ	Innen Ø	Außen Ø	Baulänge	
EPDM	FKM	d	D	L	Z
PVCGV 16 EPDM	PVCGV 16 FKM	16	34	14	14
PVCGV 20 EPDM	PVCGV 20 FKM	20	43	16	13
PVCGV 25 EPDM	PVCGV 25 FKM	25	54	19	13
PVCGV 32 EPDM	PVCGV 32 FKM	32	61	22	13
PVCGV 40 EPDM	PVCGV 40 FKM	40	75	27	14
PVCGV 50 EPDM	PVCGV 50 FKM	50	81	31	18
PVCGV 63 EPDM	PVCGV 63 FKM	63	99	38	22
PVCGV 75 EPDM	---	75	120	44	22
PVCGV 90 EPDM	---	90	134	51	23
PVCGV 110 EPDM	---	110	163	61	23



## Verschraubungen mit Klebemuffe & Innengewinde, PVC-U (nur für Kunststoffgewinde)


PN 16

Werkstoffe: O-Ring: EPDM/FKM



Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!

Typ	Typ	Innen Ø	Innenge-	Außen Ø	Baulänge		
EPDM	FKM	d	winde G	D	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	Z
PVCGVIG 1638 EPDM	PVCGVIG 1638 FKM	16	Rp 3/8"	34	14	11	17
PVCGVIG 2012 EPDM	PVCGVIG 2012 FKM	20	Rp 1/2"	43	16	15	14
PVCGVIG 2534 EPDM	PVCGVIG 2534 FKM	25	Rp 3/4"	54	19	16	16
PVCGVIG 3210 EPDM	PVCGVIG 3210 FKM	32	Rp 1"	61	22	20	15
PVCGVIG 40114 EPDM	PVCGVIG 40114 FKM	40	Rp 1 1/4"	75	27	21	20
PVCGVIG 50112 EPDM	PVCGVIG 50112 FKM	50	Rp 1 1/2"	81	31	21	28
PVCGVIG 6320 EPDM	PVCGVIG 6320 FKM	63	Rp 2"	99	38	26	34
PVCGVIG 75212 EPDM	---	75	Rp 2 1/2"	120	44	30	36
PVCGVIG 9030 EPDM	---	90	Rp 3"	134	51	33	41
PVCGVIG 11040 EPDM	---	110	Rp 4"	163	61	39	45



Innengewinde



## Verschraubungen mit Klebemuffe & Außengewinde, PVC-U (nur für Kunststoffgewinde)

PN 16


Werkstoffe: O-Ring: EPDM/FKM



Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!

Typ	Typ	Innen Ø	Außenge-	Außen Ø	Baulänge		
EPDM	FKM	d	winde G	D	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	Z
PVCGVAG 1638 EPDM*	PVCGVAG 1638 FKM*	16	G 3/8"	36	14	12	29
PVCGVAG 2012 EPDM	PVCGVAG 2012 FKM	20	G 1/2"	44	16	15	31
PVCGVAG 2534 EPDM	PVCGVAG 2534 FKM	25	G 3/4"	54	19	17	33
PVCGVAG 3210 EPDM	PVCGVAG 3210 FKM	32	G 1"	61	22	19	34
PVCGVAG 40114 EPDM	PVCGVAG 40114 FKM	40	G 1 1/4"	75	27	22	37
PVCGVAG 50112 EPDM	PVCGVAG 50112 FKM	50	G 1 1/2"	81	31	22	40
PVCGVAG 6320 EPDM	PVCGVAG 6320 FKM	63	G 2"	99	38	26	47

\* PN 10




Außengewinde



## O-Ringe für Verschraubungen, PVC-U

PN 16

Typ	Typ	Nenn Ø	Innen Ø	Außen Ø
EPDM	FKM	d	i	D
PVCOR 16 EPDM	PVCOR 16 FKM	16	15,5	20,7
PVCOR 20 EPDM	PVCOR 20 FKM	20	20,2	27,3
PVCOR 25 EPDM	PVCOR 25 FKM	25	28,2	35,2
PVCOR 32 EPDM	PVCOR 32 FKM	32	32,9	40,0
PVCOR 40 EPDM	PVCOR 40 FKM	40	40,6	51,3
PVCOR 50 EPDM	PVCOR 50 FKM	50	47,0	57,7
PVCOR 63 EPDM	PVCOR 63 FKM	63	59,7	70,4
PVCOR 90 EPDM	---	90	91,4	102,1



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.