

## META

### Palettenregal - Grundfeld

#### MULTIPAL

Höhe x Breite x Tiefe 2700 x 1995 x 1100 mm, Fachlast 2160 kg, 2 Ebene(n) mit Traversen, 6 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung), Einlagerung stehend, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL2001 Rotorange

Artikelnummer: 220665



Das Lagersystem



## META Palettenregal MULTIPAL

### Grundregal

Palettenregal - Grundfeld




- Höhe x Breite x Tiefe 2700 x 1995 x 1100 mm
- Feldlast 4400 kg
- Fachlast 2160 kg
- Fachbreite 1825 mm
- 2 Ebene(n) mit Traversen
- Im Raster von 50 mm verstellbar
- 6 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung)
- Einlagerung stehend
- Hohe Stabilität durch geschlossene Kastenprofile
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Traversen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL2001 Rotorange

- 5 Jahre Garantie
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/2 bestätigt

## Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Regal	Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück
Möbeltyp	Regal	Böden- / Ebenentyp	Traversen
Regaltyp	Palettenregal	Böden / Ebenen Stabilität	geschlossene Kastenprofile
Regalfeld	Grundfeld	Höhenverstellraster Ebene	50 mm
Material	Stahl	Fachbreite	1825 mm
Höhe	2700 mm	Oberfläche Ständer	verzinkt
Breite	1995 mm	Oberfläche Traversen	kunststoffbeschichtet
Tiefe	1100 mm	Farbe Traversen	rotorange // RAL2001
Fachlast	2160 kg	Farbe Ausführung	rotorange/verzinkt // RAL2001
Feldlast	4400 kg	Garantie	5 Jahre
Stellplätze	6 Stück	Zertifizierung RAL-RG	RAL-RG 614/2
Lagerebenen	2 Stück	Gewicht	82,6164 kg
Einlagerung	stehend		

## Zubehör

200776		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 360 l, Höhe x Breite x Tiefe 315 x 1780 x 1300 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
220689		Gitterrostboden für Palettenregal, Bestehend aus 2 Segmenten, Breite 1825 mm, Maschenweite 33 x 33 mm, Aus Stahl feuerverzinkt
691499		Anfahrtschutz, Für den Innenbereich geeignet, L-Profil, Höhe 400 mm, Aus Stahl in gelb/schwarz, zum Aufdübeln