

profilé de raccordement mural pour parois de séparation

hauteur 650 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 101651



Profilé de raccordement mural pour paroi de séparation

profilé de raccordement mural pour parois de séparation

- hauteur 650 mm
- en remplacement de montants d'extrémité
- cadre en profilé C
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures






Détails techniques

sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	profilé	profilé C
équipement de sécurité	parois de séparation	matériau	acier
élément de grillage	profilé de raccordement	surface	finition peinture époxy

	mural	
hauteur	650 mm	Poids 2 kg
fonction cloison démontable	en remplacement de montants d'extrémité	

Cela s'adapte aussi ...

144768		chariot roulant à plaques perforées/à fentes, hauteur x largeur x profondeur 930 x 1000 x 500 mm, 2 x plaque perforée, 2 x plaque à fentes, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane, assortiment de 10 pièces de porte-outils et 12 bacs à bec incl., avec tablette en acier avec tapis en caoutchouc antidérapant
208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
210871		table élévatrice mobile, force 1000 kg, plateforme longueur x largeur 1150 x 530 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang