

pompe vide-fûts

pour essence, fioul, diesel, huile de moteur avec une viscosité maximale de 20 mPas, puissance de refoulement maximale 0,25 litres par levée, longueur du tube plongeur 840 mm

Numéro d'article: 510459



Pompe à piston manuelle

pompe vide-fûts

- pour essence, fioul, diesel, huile de moteur avec une viscosité maximale de 20 mPas
- puissance de refoulement maximale 0,25 litres par levée
- longueur du tube plongeur 840 mm
- filetage 2"
- boîtier en alliage de zinc




II2GEExcT3

Détails techniques

type de stockage de produits dan	manutention de fûts / conteneurs	puissance refoul. max. l/levée	0,25 l/levée
manipulation de fûts / conteneur	pompe	longueur de tube plongeur	840 mm
type pompe	pompe vide-fûts	profondeur d'immersion	840 mm
fluide	essence, fioul, diesel, huile de moteur	raccordement	2"
viscosité max.	20 mPas	matériau de boîtier	alliage de zinc
réipients de stockage	fût	volume de livraison	sans garniture de tuyau
commande	main	Poids	2,7 kg

Accessoires

510481		Garniture de tuyau pour pompe vide-fûts, longueur de tuyau 1500 mm, largeur nominale 19 mm, électroconducteur
--------	---	---

Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
201012		bac de rétention, volume de rétention 20 l, hauteur x longueur x largeur 105 x 690 x 440 mm, 4 cases avec 1 bord verseur chacune, en polyéthylène en noir
205536		kit d'adaptateurs universels pour pompes
221116		gants de protection, en nitrile en vert, doublé et profilé, taille 8
407817		bac de rétention, pour fût 2 x 200 litres, volume de rétention 224 l, hauteur x largeur x profondeur 365 x 1200 x 800 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
525760		symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm