

Drehmoment-Adapter 0.5Nm für 1/4 Zoll Bits

Art.-Nr.	4-991-05
Bezeichnung	Drehmoment-Adapter 0.5Nm für 1/4 Zoll Bits voreingestellter Drehmoment, Toleranz +/-10% (+/-6% auf Anfrage)
Spezifikation	präzise und genau, für mindestens 20.000 Klicks
Anziehdrehmoment	0.5 Nm / 5.1 KgfcM / 4.4 in-lb
Anschluss	Sechskant Antrieb + Abtrieb 6.35 mm 1/4 Zoll Magnet Bitaufnahme
Material	legierter Stahl poliert mit schwarzen Farbring
Produktverpackung	Keine Angabe

Maße und Gewicht


A = 24,5 mm

B = 10 mm

Gesamtlänge 34.5 mm

Körper Ø = 10 mm

Gewicht 15 g



Anwendung und Technik

Ein hör- und fühlbares Klickgeräusch zeigt an, wenn das Drehmoment erreicht ist, sodass der Adapter nicht überdreht werden kann. Beim Lösen von Schrauben findet keine Drehmomententriegelung (aufgrund der blockierten Kernwelle) statt, somit ist kein zusätzliches Lösewerkzeug erforderlich. Adapter sind vorrangig für den Handbetrieb geeignet. In Verbindung mit Elektrowerkzeug empfehlen wir max. eine Drehzahl von 100 U/min, bei minimaler Klick-Wiederholung.

Der Drehmomentwert ist voreingestellt und kann zwischen jedem handelsüblichen Haltewerkzeug und einem 4 mm-Bit gespannt werden. So wird aus jedem Bit-Halter ein Drehmoment-Schraubendreher, zum Beispiel für das Arbeiten an Uhren, Leiterplatten, Drohnen, Unterhaltungselektronik, Smart Phones, Tablets, PC oder anderen Kommunikationsgeräten. Auch als Komplettlösung für Arbeiten in Schnellwechselsystemen, Roboterstationen, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik oder einfach an jeder Werkbank, wo immer das exakte Drehmoment benötigt wird.

Stückliste

-