

## Termékinformációk

### 49 11 A3

#### Precíziós Seeger-gyűrű fogó Külső gyűrűkhöz, tengelyeken

DIN 5254 A



- Nagy terhelhetőség tartós használat során: akár 10-szeres élettartam az esztergált csúcsokhoz képest
- Behelyezett csúcsokkal a biztonságos munka érdekében
- Nagy felfekvő felületek a csúcsokon: nem megcsavarodó gyűrűk, könnyű szerelés
- Csavarozott csukló: a fogó igen pontos, hézagmentes járása
- A csuklóban fekvő nyitórugó, védetten és elveszíthetetlenül
- Csúszásgátló műanyag bevonat a markolaton
- Egyenes csúcsok
- Behelyezett csúcsok: rugóacél-huzal, húzott
- Fogótest: króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett

M M O

#### Általános

Cikkszám	49 11 A3
EAN	4003773048749
Fogó	szürkére foszfátzott
Fogantyúk	csúszásgátló műanyaggal bevonva
Súly	270 g
Méret	225 x 49 x 14 mm
Szabvány	DIN 5254 A

#### Műszaki jellemzők

Kapacitás tengely-átmérőhöz	Ø 40 – 100 mm
Csúcsok (átmérő)	2,3 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



belső elhelyezésű rugó: védett a csavarozott precíziós csuklóban. a munkánál nincs akadályozás, elmarad a szennyeződés és veszteség