

Productinformatie

77 72 115

Elektronica-zijsnijtang

DIN ISO 9654



- Spitse mini-kop met klein facet
- Hardheid van de snijkanten 60 HRC
- Om fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica
- Op de belasting geoptimaliseerde vormgeving voor een meer direct werkgevoel
- Stabiel, doorgestoken en spelingsvrij scharnier
- Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent
- De polijsting of spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters
- Bladen bijkomend laserverhard, bladhardheid minstens 60 HRC
- Slanke, naar de kop van de tang omhoog getrokken grepen bieden een veilige en comfortabele bediening ook tussen duim en wijsvinger
- Kogellager-chroomstaal, oliegehard



Algemeen	
Artikel-nr.	77 72 115
EAN	4003773040958
Kop	spiegelgepolijst
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	65 g
Afmetingen	115 x 66 x 17 mm
Norm	DIN ISO 9654
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties	
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 0,3 – 0,8 mm
Beklengte (B)	10,5 mm
Bekdikte (scharnier) (D)	6 mm
Kopbreedte (A)	11 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen