

HAND DRY CUTTER 8203E

CORDLESS



Akku-Metallkreissäge von Jepson Power zum schnellen und gratfreien Sägen von Blechen, Gittern, Sandwichplatten etc. ohne Kühlmittel

- Einsatz von Schmiermitteln entfällt dank unserer DRY CUT TECHNOLOGY
- Ideal für das Sägen von Stahl, Stahlblechen, Sandwichpaneelen, Metallplatten, Rohren und Profilen aus Stahl, NE-Materialien und Verbundstoffen
- Ausgestattet mit einem Ø 203/48Z hartmetallbestückten Sägeblatt „LBS schockresistent“ für höchste Standzeit und Qualität
- Spanauffangbehälter für sauberes Arbeiten

Lieferumfang:

- Transportkoffer
- Ø 203/48Z hartmetallbestücktes „LBS impact resistant“ Sägeblatt
- 2 Hochleistungsakkus 18V LiHD 5,5A
- Air-Cooled LiHD Schnellladestation
- 2 Adapter für Führungsschiene



Ideal zum Sägen von Blechen, Gittern und Sandwichplatten bis 67 mm



Optional: Führungsschiene 1.400 mm mit 2 Schnellspannklemmen 608275SET



Tiefeneinstellung mit Skalierung



Spanauffangbehälter



CAS - System

Spannung	Leerlaufdrehzahl	Nettogewicht	Sägeblattdurchmesser	Bohrung
18 V	3.500 min ⁻¹	5,4 kg	Ø 203 mm	Ø 25,4/20

HDC 8203E Koffer 2x Akkus Ladegerät	Art.Nr.
mit Ø 203 / 48Z HM-Sägeblatt „LBS - impact resistant“	608295E
mit Ø 203 / 48Z HM-Sägeblatt „LBS impact resistant“ + Führungsschienenset	608295ESET
Sägeblätter	Art.Nr.
Ø 203 / 48Z HM-Sägeblatt „LBS - impact resistant“	72220348
Ø 203 / 54Z HM-Sägeblatt für Edelstahl	72120354I
Zubehör	Art.Nr.
Leistungsstarker 18V LiHD 5,5A Akku	608295EB
Air-cooled LiHD Highspeed-Ladestation 230V	608295EC2
Air-cooled LiHD Highspeed-Ladestation 110V	608295EC1
Führungsschienenset 1400 mm inkl. 2 Schnellspannklemmen	608275SET
Adapter set (2 Stk.)	608275A
Verbindungsstück für zusätzliche Führungsschiene	608275B

Maximaler Arbeitsraum in mm		
	90°	45° (Schifterschnitt)
Rund	67 x 6	42 x 4
Quadratisch	67 x 67 x 6	42 x 42 x 4
Winkel	67 x 6	42 x 4
Plan	10	8
Schnitttiefe	67	42



Status 40
Version: 00/00
SFS-PIM 03.08.2023 07:45:27