



jalas® ZENIT 3008

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC



Entdecke mehr

Eine weiche, ergonomisch gestaltete und antistatische Sicherheitssandale mit höchstem Schutzniveau (S1P). Das PU-beschichtete Leder-/Split-Leder-Material mit gepolstertem Memory-Schaum unterstützt Füße und hält sie kühl. Eine ölbeständige RPU-Außensohle bietet ausgezeichneten Grip auf rutschigen Oberflächen, während JALAS® Alu-Zehenschutzkappen und integrierte Dämpfung aus PORON® XRD® den Fuß schützen.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Bester Schutz
- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Optimierte Stoßdämpfung
- Luftdurchlässig

EIGENSCHAFTEN

- ProNose Zehenkappenverschleißschutz
- Stabilizator
- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Ventilierende Einlegesohle
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Wattierter Schaftrand aus Memory Foam



SCHÜTZT VOR/GEGEN

zehenverletzungen, nageldurchtrittsverletzungen,
elektrische aufladung

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

innenräume, umgebungen mit gefahr von penetration der
laufsohle

EIGENSCHAFTEN

TYP Sicherheitsschuhe, Sandalen

KATEGORIE Cat. II

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Plasmabehandeltes

Komposit (PTC) Textil

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Zenit

OBERMATERIAL PU-beschichtetes Leder, Spaltleder

PRONOSE MATERIAL PU

ZEHENKAPPENMATERIAL Aluminium

MATERIAL FUTTER Polyamid, Polyester

EINLEGESOHLE FX2 Supreme

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A,

Elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle,

Zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®

MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle

MATERIAL LAUF SOHLE RPU-Laufsohle

VERSCHLUSS Klettverschluss

FARBE Schwarz, Grau, Rot

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1.3 kg

KONFORMITÄT



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC



ÖNORM Z 1259

TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
DGVU 112-191

EIGENSCHAFTEN



ESD



Antistatische
Eigenschaften



Ergothon
Stoßdämpfungssystem



Aluminium-
Zehenschutzkappe



Ölbeständige
Laufsohle



ProNose
Zehenkappenverschleißschutz



Nageldurchtrittschutz
aus Plasma-
behandeltem
Komposit (PTC)
Textil



Stabilizator

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
36	3008-36	6408487429484
37	3008-37	6408487429491
38	3008-38	6408487429507
39	3008-39	6408487429514
40	3008-40	6408487429521
41	3008-41	6408487429538
42	3008-42	6408487429545
43	3008-43	6408487429552
44	3008-44	6408487429569
45	3008-45	6408487429576
46	3008-46	6408487429583
47	3008-47	6408487429590

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com