

KLEBEN & DICHTEN MONTAGEKLEBER

Einkomponentiger, elastischer Kleb- und Dichtstoff, einsetzbar bei saugenden und nichtsaugenden Klebeflächen im Innen- und Außenbereich.

EINSATZBEREICHE:

Hervorragend geeignet für Bau, Handwerk, Haushalt, Hobby, Industrie und Automobil. Klebt Metall, Glas, Stein, Beton, Putz, Fliesen, Naturstein, Holz, lackierte Oberflächen, Spiegel, Styropor und viele Kunststoffe, zur Montage von Fuß- und Sockelleisten, Gipskarton- und Spanplatten, Haken, Vorhangstangen, Karosserie- und Blechteile, Wandverkleidungen, Isolierplatten, Dämm-/Trockenausbauplatten u.v.m.

EIGENSCHAFTEN:

- universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- breites Haftspektrum sowie hervorragende Dichteigenschaften
- stoß- und vibrationshemmend
- extrem hohe Anfangshaftung und starke Endfestigkeit
- elastisch und dynamisch hoch belastbar
- witterungs-, alterungs-, UV-, wasser- und salzwasserbeständig
- frei von Isocyanat, Lösemittel, PVC und Silikon
- überstreichbar mit Dispersionsfarben
- härtet auch unter Wasser aus

TECHNISCHE DATEN:

Basis	MS-Polymer
Farbe	weiß, grau, schwarz
Aushärtensystem	Luftfeuchtigkeit
Verbrauch (bei Raupe 6 mm)	25 ml/Meter
Verarbeitungszeit	10 – 15 Minuten
Anfangshaftung	60 kg/m ²
Zugfestigkeit	2.200 kg/m ²
Aushärtung (bei +22°C)	3 mm in 24 Stunden
Shore A Härte	60°
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +40°C
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +100°C
Lagerfähigkeit	24 Monate, kühl und trocken lagern

GEBRAUCHSANWEISUNG KARTUSCHEN:

Oberfläche wenn nötig mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. Kartusche oberhalb des Gewindes aufschneiden, Düse zuschneiden und aufschrauben. Die gewünschte Schichtdicke einseitig mit Ausdrückpistole in Form von Raupen auftragen, Teile justieren und fest andrücken, gegebenenfalls überschüssiges Material mit Wasser entfernen. *Sicherheitsdatenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)*

GEBRAUCHSANWEISUNG TUBEN:

Oberfläche wenn nötig mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. Die gewünschte Schichtdicke einseitig in Form von Raupen auftragen, Teile justieren und fest andrücken. *Sicherheitsdatenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)*

GEBINDEGRÖSSEN:

				
<p>Art.-Nr. 94033</p>	<p>Art.-Nr. 94270</p>	<p>Art.-Nr. 94529</p>	<p>Art.-Nr. 94629</p>	<p>Art.-Nr. 94729</p>
<p>Verkaufs-Display 80 ml Tube 6 x transparent, 12 x schwarz</p>	<p>80 ml Tube schwarz</p>	<p>290 ml Kartusche weiß</p>	<p>290 ml Kartusche grau</p>	<p>290 ml Kartusche schwarz</p>