



Megapress G-T-Stück mit SC-Contur


- für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
- Pressanschlüsse, Rp-Gewinde

Ausstattung

Dichtelemente HNBR, Schneidringe, Trennringe, Mehrkant

Modell 4617.2

Artikel 762 919



Eigenschaften

Durchmesser Nominal	DN	40
Rohraußendurchmesser 1 nach DIN EN 10255	D1	1½
Innengewinde zylindrisch	Rp	1
Rohraußendurchmesser 2 nach DIN EN 10255	D2	1½
Z-Maß 1	Z1	40 mm
Z-Maß 2	Z2	43 mm
Z-Maß 3	Z3	40 mm
Länge 1	L1	87 mm
Länge 2	L2	54 mm
Länge 3	L3	87 mm



**Megapress G-T-Stück
mit SC-Contur
Modell 4617.2
Artikel 762 919**

Eigenschaften

Schlüsselweite	SW	41 mm
Gewicht	871 g	
Volumen	1243,2 cm ³	
Werkstoff	Stahl unlegiert, Zink-Nickel-Beschichtung	