


Steckverbinder > Rechteckige Steckverbinder > Rechteckige Standardsteckverbinder

Produkttyp: **Steckverbinder**Steckverbinder- und Gehäusotyp: **Buchse**Gegensteckführung: **Ohne**Gegensteckarretierung: **Mit**Typ der Gegensteckarretierung: **Verriegelungsrampe**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Produktausführung	Satz
Form	Rechteckig
Leitungs-/Kabeltyp	Litze
Steckverbindertyp	Baugruppe
Gehäusotyp	Buchse
Produkttyp	Steckverbinder
Steckverbinder- und Gehäusotyp	Buchse
Steckverbindersystem	Draht-an-Leiterplatte
Einsetzkraft-Typ	Normal
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

Anzahl der Kontaktkammern	10
Anzahl von Positionen	10
Zeilenanzahl	1

Schalttafeldichtung	Ohne
---------------------	------

Elektrische Kennwerte

Operating Voltage	250 VAC
-------------------	---------

Kontaktmerkmale

Kontaktaufbau	Verbindungsuffe
---------------	-----------------

Kontakttyp	Buchse
------------	--------

Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts	Nickel
---	--------

Kontaktbeschichtungsmaterial	Zinn
------------------------------	------

Kontaktfestsitz im Gehäuse	Mit
----------------------------	-----

Kontakt-nennstrom (max.)	5 A
--------------------------	-----

Klemmenmerkmale

Anschlussmethode für Leitungen und Kabel	Schneidklemmkontakt (IDC)
--	---------------------------

Montage und Anschlusstechnik

Leiterplatten-Befestigung	Nein
---------------------------	------

Panelmontagevorrichtung	Ohne
-------------------------	------

Gegensteckführung	Ohne
-------------------	------

Gegensteckarretierung	Mit
-----------------------	-----

Typ der Gegensteckarretierung	Verriegelungsrampe
-------------------------------	--------------------

Art der Steckverbinder-montage	Kabelbefestigung (freihängend)
--------------------------------	--------------------------------

Gehäusemerkmale

Gehäusefarbe	Natur
--------------	-------

Gehäusematerial	Nylon
-----------------	-------

Raster	2.54 mm[.1 in]
--------	----------------

Abmessungen

Breite	7.75 mm[.305 in]
--------	------------------

Höhe	13.21 mm[.52 in]
------	------------------

Länge	25.4 mm[1 in]
-------	---------------

Wire Size	.2 mm ²
-----------	--------------------

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
---------------------------	----------------------------

Betrieb/Anwendung

Geschirmt	Nein
-----------	------

Stromkreis Anwendung

Signal

Industriestandards

CSA-Einstufung

Zertifiziert

Behörde/Norm

CSA, UL

UL-Grad

Anerkannt

CSA File Number

LR 7189

UL-Dateinummer

E28476

UL-Brandschutzklasse

UL 94V-2

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge

500

Verpackungsmethode

Tasche/Kasten

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [TE.com](https://www.te.com) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU

Konform

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG

Konform

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016

Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006

Current ECHA Candidate List: JAN 2020 (205)
 Candidate List Declared Against: JUL 2019 (201)
 Does not contain REACH SVHC

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006

Current ECHA Candidate List: JAN 2020 (205)
 Candidate List Declared Against: JUL 2019 (201)

Halogengehalt

Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogenen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.

Lötbarkeit

Für Lötbarkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen

maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Bezüglich der REACH Bestimmungen beruht die TE-Information über SVHC in den Artikeln für diese Teilenummer noch auf den „Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen“ (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency (ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urteils vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert für eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der Grundlage der neuen ECHA 'Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0) ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.

Kompatible Teile





TE Teilenummer 4-644695-0
10P MTA100 STR HDR RETENTIVE



TE Teilenummer 4-647050-0
10P MTA100 HDR ASSY F/L HITEMP



TE Teilenummer 4-647630-0
10P MTA100 HRD ASSY F/L LF



TE Teilenummer 643704-2
11P MTA156 HDR W/O#2 AND 4

Auch serienmäßig | MTA 100



Abdeckungen für Leiterplatten-Steckverbinder(107)




Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel(1207)



Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte(18)



Kodierungen für Leiterplatten-Steckverbinder(1)



Rechteckige Standardsteckverbinder (1730)

Kunden kauften auch diese Produkte




TE Teilenummer 4-640601-2
12P MTA156 CONN ASSY 22AWG LF



TE Teilenummer 3-640621-8
08P MTA100 CONN ASSY F/T NATL



TE Teilenummer 3-640621-6
06P MTA100 CONN ASSY F/T NATL




TE Teilenummer 1-643077-0
10P MTA100 MOLDED COVER F/T



TE Teilenummer 4-640600-2
12P MTA156 CONN ASSY 20AWG LF



TE Teilenummer 1393122-1
KHAE-17D12-24=KH



TE Teilenummer 62628-1
FASTON .110 (2.8 MM) TAB 020TPCRS



TE Teilenummer 4-640621-2
12P MTA100 CONN ASSY F/T NATL



Dokumente

Produktzeichnungen

10P MTA100 CONN ASSY F/T NATL

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_4-640621-0_R.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_4-640621-0_R.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_4-640621-0_R.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

MTA, CST-100 II, SL-156 and AMP Economy Power (EP) Connectors

Englisch

Produktspezifikationen

Anwendungsspezifikation

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

Product Compliance

Englisch

Product Compliance

Englisch

Freigabe Agentur

Agentur-Freigabe-Blatt

Englisch