

Hupfer rayonnage en acier inoxydable - rayonnage départ

hauteur x largeur x profondeur 1800 x 1200 x 600 mm, charge max. par tablette 150 kg, 4 niveaux avec tôle ajourée en acier inoxydable, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural

Numéro d'article: 522957



HUPFER
we make work flow



Hupfer Rayonnage sans boulons pour denrées alimentaires

Rayonnage de départ

rayonnage en acier inoxydable - rayonnage départ





- Convient pour secteurs alimentaires et hygiéniques
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 1800 x 1200 x 600 mm
- charge maximale par élément 600 kg
- charge max. par tablette 150 kg
- largeur x profondeur compartiment 1150 x 540 mm
- 4 niveaux avec tôle ajourée en acier inoxydable
- Réglable au pas de 150 mm
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- stabilité élevée grâce aux croisillons
- structure en acier inoxydable
- montants avec caches supérieurs
- montants avec pieds de réglage de hauteur
- volume de livraison : rayonnage de base avec 2 échelles, croisillons et plateaux conf. à l'offre

- Produit livré démonté
- avec label de sécurité GS
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément


Détails techniques



type de meuble	rayonnage	tablette réglable au pas	150 mm
type de rayonnage	rayonnage pour denrées alimentaires	largeur de compartiment	1150 mm
rayonnage modulaire	système emboîtable	profondeur de compartiment	540 mm
champ de rayonnage	rayonnage départ	utilisation	unilatéral
convient pour (secteurs)	secteurs alimentaires et hygiéniques	équipement rayonnage	tablettes
matériau	acier inoxydable 1.4301	équipement montant	cache supérieurs
stabilité / raidissement / renfo	croisillons	alignement angle d'installation	droit
hauteur	1800 mm	exécution couleur	acier inoxydable
largeur	1200 mm	soubassement	pieds de réglage de hauteur
profondeur	600 mm	volume de livraison	rayonnage de base avec 2 échelles, croisillons et plateaux conf. à l'offre
charge maxi par tablette	150 kg	livraison	démonté
charge maxi par élément	600 kg	certification	GS
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	Poids	35,9 kg
type tablette/niveau	tôle ajourée en acier inoxydable		

Accessoires

522968		rayonnage en acier inoxydable - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 1800 x 1175 x 600 mm, charge max. par tablette 150 kg, 4 niveaux avec tôle ajourée en acier inoxydable, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
523009		rayonnage en acier inoxydable - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 1800 x 1475 x 600 mm, charge max. par tablette 150 kg, 4 niveaux avec tôle ajourée en acier inoxydable, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
523122		contrefiche diagonale pour rayonnage sans boulons, tous les trois éléments suivants, en acier inoxydable
590298		tablette en acier inoxydable avec fentes pour rayonnage en acier inoxydable, largeur x profondeur 1150 x 540 mm, pour une charge max. par tabl. de 150 kg

Cela s'adapte aussi ...

324647		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune
--------	---	--

526019		Système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de consultation, cadre en noir, avec support mural magnétique
763239		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein