

Artikel <i>Article</i>	911-553-PU		
Name <i>Model Name</i>	DYNASTAR PU		
Beschreibung / vorgesehener Einsatzbereich <i>Description / Intended field of application</i>	Anatomische Passform mit sehr gutem Tragekomfort. Nahtloses, feines 13 Gauge 3 D Gestrick. hochschnittfeste Hightech Faser mit Poly/Glas (Reinweiß)	<i>very comfortable anatomic fit fine, seamless 13 gauge 3 D knitted fabric</i> <i>highly cut resistant high-tech fiber with Poly/Glass (pure white)</i>	
Besonderheiten <i>Special features</i>	½ Beschichtung aus Polyurethan (Granitgrau) Hohe Flüssigkeitsdichtigkeit in der Innenhand Hervorragender Trocken- und Nassgrip Atmungsaktiv Strickbund	½ polyurethane (PU) coating (granite grey) high liquid tightness on palm side excellent dry- and wet grip breathable knitted cuff	
Verpackung <i>Packaging</i>	10 Paar im Bündel. 100 Paar im Karton. <i>10 pairs bundled. 100 pairs in a carton.</i>		
Größen Sizes			
Kennzeichnung <i>Labeling</i>	W+R SEIZ ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firmen W+R INDUSTRY GmbH und SEIZ Industriehandschuhe GmbH. <i>W+R SEIZ is a registered trademark of W+R INDUSTRY GmbH and SEIZ Industriehandschuhe GmbH.</i>		

Norm <i>Standard</i>			EN 388 – Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken			
			A	Abriebfestigkeit <i>Abrasion resistance</i> (0 – 4)		
Cat. 2		B	Schnittfestigkeit <i>Cut resistance</i> (0 – 5)			
		C	Weiterreißfestigkeit <i>Tear resistance</i> (0 – 4)			
		D	Durchstichfestigkeit <i>Puncture resistance</i> (0 – 4)			
Hinweis <i>Notice</i>	Die angegebenen Leistungswerte wurden unter standardisierten Prüfbedingungen ermittelt. Diese dienen nur der einfacheren Vergleichbarkeit am Markt befindlicher Handschuhmodelle. Ob diese Werte für den vorgesehenen Einsatzbereich ausreichend sind, muss in der Praxis erprobt werden. <i>The specified performance levels were determined under standardized test conditions, which serve only to facilitate comparability of glove models on the market. Whether these values are sufficient for the intended field of application must be tested in practice.</i>					
Einschränkungen <i>Limitations</i>	Die Handschuhe schützen nicht vor chemischen, bakteriologischen, elektrostatischen und thermischen Gefahren. Die zertifizierte Leistungsstufe bezieht sich gemäß den Prüfvorschriften der EN 388 nur auf die Handinnenfläche. Eventuell darüber hinaus gehende Eigenschaften sind im unter dem Punkt „Besonderheiten“ vermerkt. Sie sind nicht anwendbar bei Arbeiten mit sich drehenden Gegenständen. Durch Abnutzung werden die Schutzeigenschaften der Handschuhe verringert und sie müssen ersetzt werden. <i>This glove does not protect from chemical, bacteriological, electrostatic and thermic hazard. The certified performance level, according to test specification, only relates to the palm. For properties that may go beyond this, please see “Special features”. Do not use when working with rotating parts. Used gloves with obvious damage do not offer any protection and have to be replaced.</i>					

Pflegehinweis <i>Care Instructions</i>		Wäsche oder chemische Reinigung bedarf einer Prüfung. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. <i>Laundry or dry cleaning requires consideration. Please contact us for more information.</i>
--	--	---

Lagerung <i>Storage</i>	Die Handschuhe sollten an einem trockenen und sauberen Platz gelagert werden. <i>The gloves should be stored in a dry and clean place. Avoid getting them exposed to moisture or high temperatures.</i>
-----------------------------------	--

Kontakt <i>Contact</i>	W+R INDUSTRY GmbH Carl-Zeiss-Str. 5 D-72555 Metzingen Tel.: +49 7123 9674-0 Fax: +49 7123 9674-44 info@wr-industry.de www.WR-INDUSTRY.de
----------------------------------	--

Artikel <i>Article</i>	911-553-PU		
Name <i>Model Name</i>	DYNASTAR PU		
Beschreibung / vorgesehener Einsatzbereich <i>Description / Intended field of application</i>	Anatomische Passform mit sehr gutem Tragekomfort. Nahtloses, feines 13 Gauge 3 D Gestrick. hochschnittfeste Hightech Faser mit Poly/Glas (Reinweiß)	<i>very comfortable anatomic fit fine, seamless 13 gauge 3 D knitted fabric</i> <i>highly cut resistant high-tech fiber with Poly/Glass (pure white)</i>	
Besonderheiten <i>Special features</i>	½ Beschichtung aus Polyurethan (Granitgrau) Hohe Flüssigkeitsdichtigkeit in der Innenhand Hervorragender Trocken- und Nassgrip Atmungsaktiv Strickbund	½ polyurethane (PU) coating (granite grey) high liquid tightness on palm side excellent dry- and wet grip breathable knitted cuff	
Verpackung <i>Packaging</i>	10 Paar im Bündel. 100 Paar im Karton. <i>10 pairs bundled. 100 pairs in a carton.</i>		
Größen Sizes			
Kennzeichnung <i>Labeling</i>	W+R SEIZ ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firmen W+R INDUSTRY GmbH und SEIZ Industriehandschuhe GmbH. <i>W+R SEIZ is a registered trademark of W+R INDUSTRY GmbH and SEIZ Industriehandschuhe GmbH.</i>		
Entsorgung <i>Disposal</i>	Defekte und/oder nicht mehr benötigte Handschuhe können über den Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie dabei die örtlichen Vorschriften bezüglich der Kontamination. <i>Defective and/or no more needed gloves can be disposed of with the household waste. Please pay attention to your local regulations concerning the contamination of the gloves.</i>		

Kontakt <i>Contact</i>	W+R INDUSTRY GmbH Carl-Zeiss-Str. 5 D-72555 Metzingen Tel.: +49 7123 9674-0 Fax: +49 7123 9674-44 info@wr-industry.de www.WR-INDUSTRY.de
----------------------------------	--