



AFMETING	ART.NR.	EAN-NR.
6	929-6	7340118323381
7	929-7	7340118323398
8	929-8	7340118323404
9	929-9	7340118323411
10	929-10	7340118323367
11	929-11	7340118323374

TEGERA® 929

Snijbestendige handschoen, nitrilschuim, handpalm gedompeld, Dyneema® Diamond technologie, nylon, spandex, 18 gg. schuimgrippatroom, snijweerstand niveau B, Cat. II, grijs, water- en olieafstotende handpalm, glasvezelvrij, zacht, voor precisiewerk

EIGENSCHAPPEN

Goede vingertopgevoeligheid, ademend

SPECIFICATIE

TYPE HANDSCHOEN Snijbestendige handschoenen

CATEGORIE Cat. II

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) Snijweerstand niveau B

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) NEWTON VALUE 6,6

MAATBEREIK (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

VOERINGMATERIAAL Dyneema® Diamond technologie, nylon, spandex, 18 gg

DOMPELING Handpalm gedompeld

DOMPELMATERIAAL Nitrilschuim

MOTORIEK 5

GRIPPATROOM Schuimgrippatroom

STIJL MANCHET Gebreide manchet

LENGTEBEREIK 210-250

KLEUR Grijs

PAREN PER VERPAKKING/KARTONVERPAKKING 12/60

DISPLAY Bulkverpakking

MATERIAALSPECIFICATIE UHMWPE, nylon, elastaan, nitriel

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.



TEGERA® 929

KENMERKEN

Snijweerstand volgens EN 388:2016 niveau B, water- en olieafstotende handpalm, staalvezelvrij, glasvezelvrij

VOORKOMT RISICO OP

Snijwonden, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil, aanraking met olie en vet

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Droge omgevingen, vuile omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Fijne assemblage, assemblage, inspectiewerkzaamheden, machinebediening, installatiewerkzaamheden, magazijnwerk, metaalwerk, reparatiewerkzaamheden

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Pulp and paper, rubber and plastic, metal fabrication, machinery and equipment, MRO, automotive, transportation, logistics

TYPE WERKZAAMHEDEN

Fijne werkzaamheden

CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4X41B



EN 407:2004
X1XXXX

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2020-02-12

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 929

EU-TYPEONDERZOEK

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

BESCHRIJVING NALEVING

EN 420:2003 + A1:2009 Beschermende handschoenen - algemene vereisten en testmethoden

EU 2016/425

EN 388:2016 Beschermende handschoenen tegen mechanische risico's



CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4X41B



EN 407:2004
X1XXXX

Eigenschap	Bereikt niveau	Maximale prestaties
a) Weerstand tegen slijtage (aantal omwentelingen)	4	(4)
b) Weerstand tegen snijden (Index)	X	(5)
c) Scheurweerstand (Newton)	4	(4)
d) Perforatieweerstand (Newton)	1	(4)
e) Snijweerstand, EN ISO 13997 (N)	B	(F)
f) Schokbescherming, EN 13594:2015		(P)

EN 388 - Testen

(specificeert de eisen die gelden voor elk veiligheidsniveau).

Prestatieniveau	1	2	3	4	5
a) Weerstand tegen slijtage (aantal omwentelingen)	100	500	2000	8000	
b) Weerstand tegen snijden (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Scheurweerstand (Newton)	10	25	50	75	
d) Perforatieweerstand (Newton)	20	60	100	150	

Prestatieniveau	A	B	C	D	E	F
e) Snijweerstand, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Level of protection/Prestatieniveau	P
f) Schokbescherming, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2020-02-12

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com