

## Kraftvoller 1800 Watt Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, 150 mm

**LD 18-7 150 R, Kit E-Jet**

Bestell-Nr. 418.781



### Kraftvoller 1800 Watt Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, 150 mm

- + FV-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- + Zuverlässiger 1800 Watt Hochleistungsmotor mit ausreichenden Leistungsreserven
- + Staubabsaugung: schützt vor abrasivem Staub, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
- + Versenkte Spindelarretierung gegen unbeabsichtigtes Betätigen
- + Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
- + Schutzhaube: mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand und höhenverstellbar zur Anpassung an die jeweilige Scheibenhöhe zur optimalen Staubabsaugung
- + Adapter für FLEX Clip-System im Lieferumfang enthalten
- + Mit 150 mm ideal für die Bearbeitung von Bodenflächen
- + Schleifteller für abrasive Materialien. Zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, mineralischen Klebstoffen, Estriche, Putz, Mörtel, abrasiver Kalksandstein, Sandstein, Schamotte, Asphalt.

#### Technische Attribute

Scheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	7000 /min
Leistungsaufnahme	1800 Watt
Leistungsabgabe	1200 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	4,3 kg

#### Grundausstattung

1 Diamantschleifteller Estrich-Jet	418.927
1 Absaughaube mit Bürstenkranz	419.176
3 Kabelhalter	252.188 (3x)
1 Innensechskantschlüssel	102.229
1 Spannmutter M 14	100.080
1 Stirnlochschlüssel	392.537
1 Transportkoffer	329.908
1 Bügelhandgriff	1 Stück