

Artikelnummer: 164262

Kurzbeschreibung: HSM papierversnipperaar SECURIO C14

Langbeschrijving: HSM papierversnipperaar SECURIO C14: Plaats besparend, geruisarm en betrouwbaar: de datavernietiger voor het thuishkantoor. Verbruikt geen stroom in de ruststand en overtuigt door hoge gebruikersvriendelijkheid en het moderne design

- Kwaliteit "Made in Germany":
- Hoogwaardige materialen en de beproefde kwaliteit "Made in Germany" garanderen zekerheid en duurzaamheid
- Volstalen snijwalsen met levenslange garantie:
- Geharde volstalen snijwalsen met levenslange garantie zijn ongevoelig voor paperclips en nietjes en garanderen duurzaamheid
- Anti-papierophoping functie:
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping en behoudt de hoge doorvoercapaciteit
- Nul stroomverbruik in stand-by:
- In de stand-by-modus verbruikt de datavernietiger geen stroom
- Geruisarme werking:
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek



Specificaties:

- Beschermingsbehoefte : priva'©, thuis, klein kantoor
- Beschermingsfactor (DIN 66399): hoog, zeer hoog
- Snijbreedte: 4 mm
- Vernietigingswijze: snippers
- Veiligheidsniveau (DIN 66399): P-4, E-3, T-4, F-1
- Snijcapaciteit: 5 - 6 vellen 80 g/m²
- Snijgoed: papier, kredietkaarten en nietjes
- Invoerbreedte: 225 mm
- Opvangvolume/-capaciteit: 20 l
- Snij snelheid: 44 mm/s
- Geluidsniveau (leegloop): 55 dB(A)
- Opgenomen vermogen/motor: 250 W
- Spanning: 215-240 V
- Frequentie: 50 Hz
- Kleur: wit
- Gewicht: 4,5 kg
- Afmetingen: b 366 x d 258 x h 405 mm

