

## Rollcart Flaschenkarre

Traglast 100 kg, für 1 x 33 kg  
Propangas Flasche,  
Ladungssicherung durch  
Flaschenhalterung mit  
Sicherungskette, Gestell mit schlag-  
und kratzfester Pulverbeschichtung  
in RAL5010 Enzianblau, Räder mit  
TPE-Bereifung

Artikelnummer: 158292



## Rollcart Flaschenroller

Traglast 100 kg

Flaschenkarre

- Traglast 100 kg
- für 1 x 33 kg Propangas Flasche
- Höhe x Breite 1200 x 580 mm
- passend für Flaschen mit Ø 320 mm
- mit Schaufel mit 3-seitiger Kante
- Ladungssicherung durch Flaschenhalterung mit Sicherungskette
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Mit Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit TPE-Bereifung
- Rad Ø 250 mm
- Naben mit Rollenlager

## Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Radlager	Rollenlager
Karrentyp	Flaschenkarre	Rad-Ø	250 mm

Traglast	100 kg	Karre Ausstattung	Schaufel mit 3-seitiger Kante
Kapazität	1 x 33 kg Propangas	Sicherheitsgriff	ja
für Flaschen-Ø	320 mm	Ladungssicherung	Flaschenhalterung mit Sicherungskette
Material	Stahl	Höhe	1200 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Breite	580 mm
klappbar	nein	Tiefe	530 mm
Treppenkufen	nein	Oberfläche	pulverbeschichtet
Bereifung	TPE	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material Felge	Kunststoff	Gewicht	12 kg