

# UAE Standard

Western-Anschlussdose

## FUNKTION

Die Modular-Buchsen entsprechen den Anforderungen der DIN EN 60603-7 bzw. DIN EN 28877. Die Kontakte sind im Kontaktierungsbereich vergoldet. Der konstruktive Aufbau der UAE ist dem der TAE ähnlich.

**In allen Dosen stehen je Anschlussleitung wahlweise eine Schraubklemme oder eine LSA-PLUS-Leiste zur Verfügung. Bei einigen Typen jetzt sogar Phoenix-Steckklemmen.**

## LEISTUNGSMERKMALE

- für 8polige und 6polige Westernstecker (RJ45 und RJ12)
- **Reduzierstücke** optional erhältlich
- mit Schraubklemmen und LSA PLUS erhältlich
- Kombinationsfähigkeit im Kabelkanal- und Dosensystem
- ortsveränderliche Verbindung
- Anschluß von Endgeräten
- Steckrichtung 45 grad bei UP-Typen
- für Innenräume
- Spreizkrallen- und Schraubenbefestigung (UP-Ausführung)
- UP-Montage in Wanddosen nach DIN 49073(ø58x40 mm)
- mit **festen (TR)** oder **abschaltbaren (TRS)** ISDN-Abschusswiderständen erhältlich

## TECHNISCHE DATEN

- Kontaktwiderstand < 20 mOhm
- Isolationswiderstand > 500 MOhm
- Spannungsfestigkeit 1000 V / 50 Hz
- Betriebsstrom 1 A
- Steckkraft < 20 N
- Steckzyklen > 2500
- Farbe perlweiss RAL 1013
- CE Kennzeichnung

## BESTELL-NR.

### Anschluss über Phoenix-Steckklemmen

| Typ              | Bestell-Nr.   | Farbe                                           |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| 2x8 (8) AP KT    | 1-622.42.5.X4 |                                                 |
| 2x8 (4)+RS AP KT | 1-622.62.5.X4 | <b>X=0</b> für perlweiß (PWS), RAL 1013         |
| 2x8 (4)+RS UP KT | 1-628.62.8.X4 | <b>X=1</b> für reinweiß (RWS), ähnlich RAL 9010 |
| 2x8 (4)AP        | 1-622.02.5.X4 |                                                 |

**weitere Typen, siehe Rückseite**



**die preiswerte Alternative,  
jetzt *designfähig*.**

**BESTELL-NR.**
**X=0** für perlweiß (PWS), RAL 1013

**X=1** für reinweiß (RWS), ähnlich RAL 9010

| Typ        | Bestell-Nr.          | Gewicht |
|------------|----------------------|---------|
| 8 (8) AP   | <b>1-622.41.5.X1</b> | 45 g    |
| 8 (8)UP    | <b>1-628.41.8.X1</b> | 50 g    |
| 8 (8)UPk   | <b>1-626.41.8.X1</b> | 45 g    |
| 2x8 (8)AP  | <b>1-622.42.5.X1</b> | 45 g    |
| 2x8 (8)UP  | <b>1-628.42.8.X1</b> | 50 g    |
| 2x8 (8)UPk | <b>1-626.42.8.X1</b> | 45 g    |
| 8/8 (8)AP  | <b>1-622.43.5.X1</b> | 45 g    |
| 8/8 (8)UP  | <b>1-628.43.8.X1</b> | 50 g    |
| 8/8 (8)UPk | <b>1-626.43.8.X1</b> | 45 g    |

**ISDN Ausführung 4 polig**

|            |                      |      |
|------------|----------------------|------|
| 8 (4) AP   | <b>1-622.01.5.X1</b> | 45 g |
| 8 (4)UP    | <b>1-628.01.8.X1</b> | 50 g |
| 8 (4)UPk   | <b>1-626.01.8.X1</b> | 45 g |
| 2x8 (4)AP  | <b>1-622.02.5.X1</b> | 45 g |
| 2x8 (4)UP  | <b>1-628.02.8.X1</b> | 50 g |
| 2x8 (4)UPk | <b>1-626.02.8.X1</b> | 45 g |
| 8/8 (4)AP  | <b>1-622.03.5.X1</b> | 45 g |
| 8/8 (4)UP  | <b>1-628.03.8.X1</b> | 50 g |
| 8/8 (4)UPk | <b>1-626.03.8.X1</b> | 45 g |

**ISDN 4 polig mit festen (TR)**
**Abschlusswiderständen (Terminal Resistor)**

|               |                      |      |
|---------------|----------------------|------|
| 8 (4) AP TR   | <b>1-622.71.5.X1</b> | 45 g |
| 8 (4)UP TR    | <b>1-628.71.8.X1</b> | 50 g |
| 8 (4)UPk TR   | <b>1-626.71.8.X1</b> | 45 g |
| 2x8 (4)AP TR  | <b>1-622.72.5.X1</b> | 45 g |
| 2x8 (4)UP TR  | <b>1-628.72.8.X1</b> | 50 g |
| 2x8 (4)UPk TR | <b>1-626.72.8.X1</b> | 45 g |
| 8/8 (4)AP TR  | <b>1-622.73.5.X1</b> | 45 g |
| 8/8 (4)UP TR  | <b>1-628.73.8.X1</b> | 50 g |
| 8/8 (4)UPk TR | <b>1-626.73.8.X1</b> | 45 g |

**ISDN 4 polig mit abschaltbaren (TRS)**
**Abschlusswiderständen (Terminal Resistor)**

|                |                      |      |
|----------------|----------------------|------|
| 8 (4) AP TRS   | <b>1-622.61.5.X1</b> | 45 g |
| 8 (4)UP TRS    | <b>1-628.61.8.X1</b> | 50 g |
| 8 (4)UPk TRS   | <b>1-626.61.8.X1</b> | 45 g |
| 2x8 (4)AP TRS  | <b>1-622.62.5.X1</b> | 45 g |
| 2x8 (4)UP TRS  | <b>1-628.62.8.X1</b> | 50 g |
| 2x8 (4)UPk TRS | <b>1-626.62.8.X1</b> | 45 g |
| 8/8 (4)AP TRS  | <b>1-622.63.5.X1</b> | 45 g |
| 8/8 (4)UP TRS  | <b>1-628.63.8.X1</b> | 50 g |
| 8/8 (4)UPk TRS | <b>1-626.63.8.X1</b> | 45 g |

| Typ             | Bestell-Nr.          |
|-----------------|----------------------|
| 8 (8) AP LSA+   | <b>1-622.41.5.X0</b> |
| 8 (8)UP LSA+    | <b>1-628.41.8.X0</b> |
| 8 (8)UPk LSA+   | <b>1-626.41.8.X0</b> |
| 2x8 (8)AP LSA+  | <b>1-622.42.5.X0</b> |
| 2x8 (8)UP LSA+  | <b>1-628.42.8.X0</b> |
| 2x8 (8)UPk LSA+ | <b>1-626.42.8.X0</b> |
| 8/8 (8)AP LSA+  | <b>1-622.43.5.X0</b> |
| 8/8 (8)UP LSA+  | <b>1-628.43.8.X0</b> |
| 8/8 (8)UPk LSA+ | <b>1-626.43.8.X0</b> |

**ISDN Ausführung 4 polig LSA plus**

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| 8 (4) AP LSA+   | <b>1-622.01.5.X0</b> |
| 8 (4)UP LSA+    | <b>1-628.01.8.X0</b> |
| 8 (4)UPk LSA+   | <b>1-626.01.8.X0</b> |
| 2x8 (4)AP LSA+  | <b>1-622.02.5.X0</b> |
| 2x8 (4)UP LSA+  | <b>1-628.02.8.X0</b> |
| 2x8 (4)UPk LSA+ | <b>1-626.02.8.X0</b> |
| 8/8 (4)AP LSA+  | <b>1-622.03.5.X0</b> |
| 8/8 (4)UP LSA+  | <b>1-628.03.8.X0</b> |
| 8/8 (4)UPk LSA+ | <b>1-626.03.8.X0</b> |

**LSA plus ISDN 4 polig mit festen (TR)**
**Abschlusswiderständen (Terminal Resistor)**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 8 (4) AP TR LSA+   | <b>1-622.71.5.X0</b> |
| 8 (4)UP TR LSA+    | <b>1-628.71.8.X0</b> |
| 8 (4)UPk TR LSA+   | <b>1-626.71.8.X0</b> |
| 2x8 (4)AP TR LSA+  | <b>1-622.72.5.X0</b> |
| 2x8 (4)UP TR LSA+  | <b>1-628.72.8.X0</b> |
| 2x8 (4)UPk TR LSA+ | <b>1-626.72.8.X0</b> |
| 8/8 (4)AP TR LSA+  | <b>1-622.73.5.X0</b> |
| 8/8 (4)UP TR LSA+  | <b>1-628.73.8.X0</b> |
| 8/8 (4)UPk TR LSA+ | <b>1-626.73.8.X0</b> |

**ISDN 4 polig mit abschaltbaren (TRS)**
**Abschlusswiderständen (Terminal Resistor)**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 8 (4) AP TRS LSA+   | <b>1-622.61.5.X0</b> |
| 8 (4)UP TRS LSA+    | <b>1-628.61.8.X0</b> |
| 8 (4)UPk TRS LSA+   | <b>1-626.61.8.X0</b> |
| 2x8 (4)AP TRS LSA+  | <b>1-622.62.5.X0</b> |
| 2x8 (4)UP TRS LSA+  | <b>1-628.62.8.X0</b> |
| 2x8 (4)UPk TRS LSA+ | <b>1-626.62.8.X0</b> |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 8/8 (4)AP TRS LSA+  | <b>1-622.63.5.X0</b> |
| 8/8 (4)UP TRS LSA+  | <b>1-628.63.8.X0</b> |
| 8/8 (4)UPk TRS LSA+ | <b>1-626.63.8.X0</b> |