

M23 12 Male -solder (termination)CCW



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 15 112 2612
Beschreibung	M23 12 Male -solder (termination)CCW
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09151122612

Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Baureihe	Rundsteckverbinder M23
Bezeichnung	Signal
Komponente	Einsätze
Beschreibung	gegenläufige Bedruckung

Ausführung

Anschlussart	Lötanschluss
Geschlecht	Stift
Kontaktanzahl	12

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	1 mm ² max.
Bemessungsstrom	8 A
Bemessungsspannung	200 V
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Verschmutzungsgrad	3
Isolationswiderstand	>10 ¹⁰ Ω
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Steckzyklen	≥500

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polyamid (PA)
-------------------	---------------



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Farbe Einsatz	weiß
Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	vergoldet
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei

Normen und Zulassungen

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
----------	-----------------------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	5
Nettogewicht	6,4 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140187191
ETIM	EC003557
eCl@ss	27440223 Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder