

► Professionelles / Professional „5 in 1“ Umwelt Video Messgerät / Environment Video Meter



Professionelles "5 in 1" Umwelt-Video Messgerät mit Dual-Laser zur exakten Zielflächenbestimmung für schnelle, genaue und berührungslose Oberflächentemperaturmessungen. Für direkte Kontaktmessungen bzw. Differenzmessungen von Oberflächen ist ein zusätzlicher Typ-K-Messeingang am Gerät vorhanden.

Die integrierte Fotofunktion stellt das gemessene Objekt mit eingebetteter Temperatur und weiteren Messdaten, wie Luftfeuchtigkeit und Taupunkt-Temperatur dar und lässt sich im internen Speicher oder auf einer MicroSD-Karte speichern. Integrierter Datenlogger speichert alle Messwerte welche sich am PC auswerten und weiterverarbeiten lassen. Ideal zur Dokumentation von wichtigen Messungen im Industriebereich, Elektrotechnik, Wartung und Service-Arbeiten, Qualitätssicherung, Bauwesen und der Energieberatung.

- ▶ 5,6 cm (2,2") Farb-TFT LCD Anzeige mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixel
- ▶ Grafische Menüführung
- ▶ Infrarot-, Typ-K-, Luftfeuchtigkeit-, Lufttemperatur-, Taupunkt - und Feuchtentemperatur-Messung
- ▶ Messpunktverhältnis 50 : 1
- ▶ Einstellbarer Emissionsfaktor 0,1 ... 1,0
- ▶ Schnelle Ansprechzeit und hohe Genauigkeit
- ▶ Aufnahme von Fotos (JPG) und Videos (3GP-intern)
- ▶ Datenlogger für alle Messfunktionen
- ▶ Interner Speicher und MicroSD Slot
- ▶ USB 2.0 Schnittstelle zur Datenübertragung und Akkuladung
- ▶ Sicherheit: EN 60825-1
- ▶ Zubehör: Koffer, AC-Netzadapter, USB-Anschlusskabel, Typ-K-Thermodrahtfühler, Li-Ion-Akku, MicroSD-Karte 2 GB, Stativ und Bedienungsanleitung

PeakTech® 4955
(-50 ... +2200°C)



Professional Infrared-VideoThermometer with Dual-Laser for exact determination of the target for fast, accurate and non-contact surface temperature measurements. The unit is provided with an additional type-k input for differential and contact measurement.

With the built-in photo function, the display can show the measured object with displayed temperature and other data, such as humidity and dew point temperature, which is possible to save in internal memory or on an inserted MicroSD card. The integrated datalogger stores all measurements which can be edited and evaluated with the PC. Ideal for the documentation of important measurement data in the industrial area, electrical engineering, maintenance and service operations, quality control, construction industry and energy-saving consultation.

- ▶ 5,6 cm (2,2") colour TFT-LCD display with a resolution of 640 x 480 pixel
- ▶ Graphical menu settings
- ▶ Infrared-, typ-K-, humidity-, air-temperature-, dew point- and wet bulb temperature measurement
- ▶ Optical resolution 50 : 1
- ▶ Adjustable emissivity factor 0,1 ... 1,0
- ▶ Fast response time and high accuracy
- ▶ Record photos (JPG) and videos (3GP-intern)
- ▶ Datalogger for all measurement functions
- ▶ Internal memory and MicroSD Slot
- ▶ USB 2.0 interface for data transfer and battery charging
- ▶ Safety: EN 60825-1
- ▶ Accessories: Case, AC-adaptor, USB-cable, Type-K-thermocouple, Li-Ion battery, MicroSD-card 2 GB, Tripod and Manual

► SPECIFICATIONS

Anzeige / Display	5,6 cm Farb- / 2,2" color-TFT-Display; Auflösung / resolution 640 x 480 pixel
Temperatur-Bereich / Temperatur range (IR)	-50 ... +2200 °C (-58 ... +3992 °F); 0,1 °C/°F
Genauigkeit / Accuracy	+/- 1,0 % + 1,0 °C / 1,8 °F
Messpunktverhältnis / Optical resolution	50 : 1
Emissionsfaktor / Emissivity	0,1 ~ 1,0 einstellbar / adjustable
Laser Klasse / Laser class	Dual-Laser; Klasse / class 2; Ausgang / output < 1 mW; Wellenlänge / wave length: 630-670 nm
Messbereich / Range (Typ-K)	-50 ... +1370 °C (-58 ... +2498 °F); 0,1 °C/°F
Genauigkeit / Accuracy	+/- 1,5 % + 1,5 °C / 2,5 °F
Air temperature	0 ... +50 °C (32 ... 122 °F); +/- 0,5 °C/°F
Taupunkttemperatur / Dew point temperature	0 ... +50 °C (32 ... 122 °F); +/- 0,5 °C/°F
Luftfeuchtigkeit / Relative humidity	0 ... 100 % RH; +/- 3 % RH
Betriebsspannung / Operation voltage	3,7 V / 1400 mAh Lithium-Ion-Akku; AC-Adapter 100 - 240 V; 50/60 Hz; 5 V / 1 A
Abmessungen / Dimensions (BxHxT/WxHxD)	62 x 205 x 155 mm
Gewicht / Weight	410 g