



## SCNAC-01

**NEU:** Die Gummidichtkappe in D-Form schützt den powerCON TRUE1 TOP NAC3MPX\* und powerCON 20A NAC3MPXXA\* und NAC3MPA-\* vor Staub und Wasser gemäß Schutzklasse IP 65. Der kompakte Rahmen ist benutzerfreundlich, einfach zu montieren und ermöglicht eine hohe Packungsdichte.

### Features & Benefits

- IP 65 Wasser- und Staubschutztest für 15 Minuten mit Vakuum (-0,2 bar) in geschlossenem Zustand bestanden, geeignet für Lichtbranche / Industrielle Beleuchtungstechnik
- Erlaubt eine hohe Packungsdichte auf dem Gehäuse
- UV-beständiges Material für den Einsatz in rauer Umgebung im Freien
- Benutzerfreundlich und einfach zu montieren

## Technische Daten

Produkte	
<b>Titel</b>	SCNAC-01

Material	
<b>Material</b>	EPDM
<b>Color</b>	Black
<b>Marking</b>	Power in

Umwelt	
<b>Flammability acc. to UL 94</b>	HB
<b>Protection class acc. to IEC 60529</b>	IP 65