

Broszura informacyjna

64 02 115

Szczypce tnące czołowe dla elektroników

DIN ISO 9654

- Precyzyjne szczypce do wyjątkowo dokładnego cięcia, np. w elektronice i mechanice
- Precyzyjne złącze wsuwkowe
- Podwójna sprężyna rozwierająca o niskich parametrach tarcia, zapewniająca delikatne i równomierne otwieranie narzędzia
- Polerowanie na wysoki połysk wraz z cienką warstwą oleju doskonale zabezpiecza narzędzie przed korozją
- Ostrza dodatkowo hartowane laserowo, twardość ostrzy min. 56 HRC
- Szczypce tnące czołowe z małym ścięciem
- Stal łożyskowa chromowa, hartowana olejowo



Ogólna

Nr art.	64 02 115
EAN	4003773035343
Główka	polerowana na wysoki połysk
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	70 g
Wymiary	115 x 62 x 17 mm
Norma	DIN ISO 9654
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica)	Ø 2,0 mm
Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 1,0 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 0,6 mm
Szerokość główki (A)	11 mm
Długość szczęki (B)	6 mm
Grubość szczęki (złącze) (D)	7,5 mm
Długość cięcia w mm (C)	16 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

