

SCHWERLAST-KIPPER TYP SK



Schwerlast-Kipper mit automatischer Entriegelung

- robuste Stahlkonstruktion mit Randverstärkung
- 5 mm Wannenblech und 6 mm starke Einfahrtaschen speziell für schwere Güter
- durchgehende und geschlossene Einfahrtaschen gewährleisten eine hohe Stabilität
- günstiger Lastschwerpunkt
- mit Abrollsystem
- Kippvorgang:
 - ① automatische Entriegelung durch Aufsetzen des Auslösefußes auf Containerrand oder



① automatische Entriegelung oder ...

... ② manuelle Entriegelung




② manuelle Entriegelung durch Zugseil

- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- mit Gabelhubwagen transportierbar



Typ	Inhalt ca. (m ³)	Maße (LxBxH) ca. (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. ca. (kg)
SK 300	0,30	1260 x 770 x 975	4000	205
SK 600	0,60	1260 x 1070 x 975	4000	240
SK 900	0,90	1260 x 1570 x 975	4000	295
SK 1200	1,20	1720 x 1070 x 1240	4000	355
SK 1700	1,70	1720 x 1570 x 1240	4000	430
SK 2100	2,10	1720 x 1870 x 1240	4000	480

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



Typ	A	B	C
SK 300	300	200	80
SK 600-2100	600	200	80

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt